

διαχείριση κτιρίου Mosaic™

ανιχνευτές BUS/KNX

KNX certified



0 489 19



0 489 21



0 784 93



0 489 18

Αυτόματα άναμμα/σβήσιμο και συνεχής επιβεβαίωση της παρουσίας και του επιπέδου φωτισμού.
Ακριβής ρύθμιση με τα χειριστήρια ταυτοποίησης αρ. καταλ. 0 882 35 ή 0 882 40 (σελ. 548)
Συνδέονται απευθείας στο καλώδιο BUS/KNX (παραδίδονται με κονέκτορα)
Ο προγραμματισμός γίνεται με το λογισμικό ETS

Αρ. καταλ. Για διαδρόμους μεγάλου μήκους

0 489 19 Τοποθέτηση σε οροφή
Ανίχνευση IR 360°, εμβέλεια πλευρική 2 x 12 m
IP 20
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 20 m
Κατανάλωση 0,2 W
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 2,5 m
Τοποθετείται απευθείας στη ψευδοροφή με νύχια (παραδίδονται) ή σε κουτί Batibox βάθους 50 mm αρ. καταλ. 0 893 58
Δυνατότητα εξωτερικής στήριξης στην οροφή με το κουτί αρ. καταλ. 0 488 75 (σελ. 548)

0 489 21 Για χώρους με υγρασία

0 489 21 Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
Ανίχνευση IR 2700 με ρυθμιζόμενη κεφαλή
εμβέλεια Ø 15 m για τοποθέτηση σε ύψος 2,5 m
Κατανάλωση 0,5 W σε κατάσταση αναμονής
IP 55
Δυνατότητα στήριξης σε γωνία με το εξάρτημα αρ. καταλ. 0 489 72 (σελ. 548)

0 784 93 Για μικρούς χώρους διέλευσης, τουαλέτες

Τοποθέτηση χωνευτή
Ανίχνευση IR 180°, εμβέλεια 8 m
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης: 1,2 m
Κατανάλωση 0,2 W
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
IP 41
Σειρά Mosaic
Λευκό
Δέχεται πλαίσια Mosaic και βάση στήριξης Batibox
Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου βάθους 40 mm ή επίτοιχο
κουτί αρ. καταλ. 0 802 81
2 στοιχεία

Αρ. καταλ. Για αίθουσες συσκέψεων, γραφεία

0 489 18 Τοποθέτηση σε οροφή
Ανίχνευση IR/US 360°, εμβέλεια Ø 8 m
IP 20
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Κατανάλωση 0,5 W
Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
Τοποθετείται απευθείας στη ψευδοροφή με νύχια (παραδίδονται) ή σε κουτί Batibox βάθους 50 mm αρ. καταλ. 0 893 58
Δυνατότητα εξωτερικής στήριξης στην οροφή με το κουτί αρ. καταλ. 0 488 75 (σελ. 548)

0 489 22 Ανίχνευση IR 360°, εμβέλεια Ø 8 m
IP 20
Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m
Κατανάλωση 0,5 W
Τοποθετείται απευθείας στη ψευδοροφή με νύχια (παραδίδονται) ή σε κουτί Batibox βάθους 50 mm αρ. καταλ. 0 893 58
Δυνατότητα εξωτερικής στήριξης στην οροφή με το κουτί αρ. καταλ. 0 488 75 (σελ. 548)