

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ X-LIGHT 360

Μοντέρνο και διακριτικό design

Το πιο λεπτό φωτιστικό ασφαλείας.



ΤΕΛΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Ενσωματώνεται διακριτικά στην
ψευδοροφή



ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Δέχεται πινακίδα σήμανσης 2 όψεων
για να σηματοδοτεί τις εξόδους
διαφυγής

X-light 360

αυτόνομο φωτιστικά ασφαλείας με LED



6 600 32



6 600 32 + 6 601 93 + 6 616 70



Διαστάσεις και τρόποι τοποθέτησης, σελ. 560

Αυτόνομο φωτιστικά ασφαλείας με LED συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και EN 60598-2-22
Αυτόματοι ακροδέκτες σύνδεσης 2 x 2,5 mm² για τροφοδοσία
IP 42 – IK 07, κατηγορία II □
Αυτονομία: έως 1,5 και 3 ώρες
Μπαταρίες Ni-Cd και Ni-Mh
1 πράσινο LED για ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας
Τροφοδοσία: 230 V~ ±10% - 50/60 Hz
Τοποθέτηση χωνευτή στην οροφή
Κάλυμμα οπαλίνα

Αρ. καταλ.

Φωτιστικά ασφαλείας X-light 360

Μη συνεχούς λειτουργίας

100 lm - 1h (LEDs)

6 600 32

○ Λευκό

6 600 32BK

● Μαύρο

Συνεχούς λειτουργίας

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μη συνεχούς

λειτουργίας με την κατάλληλη καλωδίωση.

100 lm - 3h (LEDs)

6 600 48

○ Λευκό

6 600 48BK

● Μαύρο

200 lm - 1h (LEDs)

6 600 44

○ Λευκό

6 600 44BK

● Μαύρο

350 lm - 1h (LEDs)

6 600 45

○ Λευκό

6 600 45BK

● Μαύρο

Εξαρτήματα

Πινακίδα σήμανσης δύο όψεων

Κάθετη διάφανη πινακίδα.

Δέχεται τις ετικέτες σήμανσης της σελ. 561

6 601 93

○ Λευκό

● Μαύρο

Μονάδα τηλεχειρισμού

0 039 01

230 V~, 50/60 Hz



Στη σειρά X-light 360 διατίθενται και διευθυνσιοδοτούμενα
φωτιστικά ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης