




AVR70



## AVR70-72

LED | E27

Pelkistetty yleisvalaisin sisä- ja ulko-käyttöihin. Soveltuu katto- ja seinä-asennuksiin. Materiaalina iskunkestävä polykarbonaatti. Usein käytetty myös numerovalaisimena. Seinäasennuksissa voidaan varustaa myös lumisuojavailla.



”Perinteinen numerovalaisin, joka viihtyy pakkasessakin.”



AVR71



AVR72

### Rakenne




- › Kupu ja runko polykarbonaattia
- › LED-malli:  
Ottoteho 8W, valaisimen valovirta ks. taulukko  
4000 K, 3000 K, Ra >80, tehokerroin 0,72  
Käyttöympäristön lämpötila - 40 °C - + 25 °C
- › LED-moduulin elinikä  $T_a=25\text{ °C}$ :  
>100 000 h (L70)  
100 000 h (L80)  
50 000 h (L90)
- › Liitäntälaitteen elinikä  $T_a=25\text{ °C}$ :  
100 000 h (maks. 10 % kuolleisuus)

### Asennus


- › Asennus katto- tai seinäpintaan
- › Lumisuojaus tilattava erikseen
- › Ruuviliitinkytkentäräma 4x2,5 mm<sup>2</sup> läpimenevään asennukseen

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta
<b>AVR70 E27</b>					
41 170 69	AVR70	AVR70 1x60W A60/E27 230V	E27	0,8	
<b>AVR70 LED</b>					
41 170 32	AVR70.19L	IP44 LED 8W/840 E PC O	LED	1,0	800 lm
<b>AVR71 E27</b>					
41 170 72	AVR71	AVR71 1x60W A60/E27 230V	E27	0,9	
<b>AVR71 LED</b>					
41 170 50	AVR71.19L	IP44 LED 8W/840 E PC O	LED	1,1	870 lm
41 035 89	AVR71.19L/3K	AVR71 IP44 LED 8W/830 E PC O	LED	1,1	804 lm
<b>AVR72 LED</b>					
41 170 59	AVR72.19L	IP44 LED 8W/840 E PC O	LED	1,0	800 lm
41 035 90	AVR72.19L/3K	AVR72 IP44 LED 8W/830 E PC O	LED	1,1	740 lm
<b>AVR70 tarvikkeet ja varaosat</b>					
41 179 38	AVV70	Varakupu AVR70 valaisimille, opaali			
41 171 05	AVL30	AVR70, lumisuoja, valkoinen			
<b>AVR71 tarvikkeet ja varaosat</b>					
41 171 11	AVL68	AVR71, lumisuoja, valkoinen			
41 171 14	AVL68.1	AVR71, lumisuoja, musta			
41 179 41	AVV71	Varakupu AVR71 valaisimille, opaali			
<b>AVR72 tarvikkeet ja varaosat</b>					
41 179 42	AVV72	Varakupu AVR72 valaisimille, opaali			






AVR70



AVR71



AVR72



Numerovalaisimeksi tai talon  
nurkalle valoa tuomaan,  
AVR70-perheen tuotteet  
sopivat moneen menoon.