



TAIKA

Taika on innovatiivinen ja modulaarinen valaisinperhe, joka yhdistää modernin, minimalistisen muotokielen ja käytännöllisyyden. Kattavat valotekniset säätömahdollisuudet ja vaivaton asennettavuus monipuolisilla lisätarvikevaihtoehdoilla luovat täydellisen ratkaisun asuinrakennuksiin sekä julkisiin tiloihin.


DALI

DALI-liitäntälaitteet mahdollistavat valaisimen yhdistämisen DALI-pohjaisiin ohjausjärjestelmiin ja älytaloihin. Verrattuna tavanomaiseen ohjaukseen DALI mahdollistaa valaisinkohtaisen himennyksen ja ohjauksen sekä merkittävän energiansäästöpotentiaalin.

Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvaloratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehdoistamme tilasi ohjaamiseksi.

Taika – valaise
ja inspiroidu!





Valkoinen



Musta



Rakenne

- Valaisimen runko ja kupu polykarbonaattia
- Koristerengas alumiinia
- Värvivaihtoehdot: Musta ja Valkoinen
- Tuoteversiot: On/off, Tutka, TRIAC, DALI
- Taustavalo valittavissa kytkimestä
- Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä (2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Valovirta valittavissa DIP-kytkimellä
TA900: 450 lm, 900 lm
TA2300: 700 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2300 lm
TA4000: 1500 lm, 2000 lm, 3000 lm, 4000 lm
- RA80, Tehokerroin 0,90
- Käyttöympäristön lämpötila -20 °C - + 25 °C
- LED-valaisimen elinikä L80 100 000h

Ohjaustavat

- Taika RADAR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liiketunnistimella (tutka), jossa säädöt päälläoloajalle (5 s-30 min), herkkyydelle, perusvalo-, sekä hämäräkytkin-toiminnolle.
- TRIAC
- DALI

Asennus





- Pinta-asennus suoraan kattoon tai seinään
- Jousiliitinkytkentärима 2,5 mm² läpimenevään asennukseen
- Vaijeriripustus
- Asennustarvikkeet tilattava erikseen

Tilauksesta


- Värvivaihtoehdot koristerenkaille

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kg	Väri	Valovirta
Taika LED					
41 173 88	TA290.900WH/DW	TAIKA IP40 WH 8W 827/830/840	1,2	Valkoinen	450/900 lm
41 173 89	TA350.2300WH/DW	TAIKA IP40 WH 20W 827/830/840	1,7	Valkoinen	700/1000/1500/2300 lm
41 173 91	TA430.4000WH/DW	TAIKA IP40 WH 33,5W 827/830/840	2,0	Valkoinen	1500/2000/3000/4000 lm
41 173 92	TA290.900BL/DW	TAIKA IP40 BL 8W 827/830/840	1,2	Musta	450/900 lm
41 173 94	TA350.2300BL/DW	TAIKA IP40 BL 20W 827/830/840	1,7	Musta	700/1000/1500/2300 lm
41 173 95	TA430.4000BL/DW	TAIKA IP40 BL 33,5W 827/830/840	2,0	Musta	1500/2000/3000/4000 lm
Taika LED Tutkatunnistinvalaisin					
41 173 97	TA290R.900WH/DW	TAIKA R IP40 WH 8W 827/830/840	1,2	Valkoinen	450/900 lm
41 173 98	TA350R.2300WH/DW	TAIKA R IP40 WH 20W 827/830/840	1,7	Valkoinen	700/1000/1500/2300 lm
41 174 00	TA430R.4000WH/DW	TAIKA R IP40 WH 33,5W 827/830/840	2,0	Valkoinen	1500/2000/3000/4000 lm
41 174 10	TA290R.900BL/DW	TAIKA R IP40 BL 8W 827/830/840	1,2	Musta	450/900 lm
41 174 12	TA350R.2300BL/DW	TAIKA R IP40 BL 20W 827/830/840	1,7	Musta	700/1000/1500/2300 lm
41 174 13	TA430R.4000BL/DW	TAIKA R IP40 BL 33,5W 827/830/840	2,0	Musta	1500/2000/3000/4000 lm


Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kg	Väri	Valovirta
Taika LED TRIAC					
41 174 39	TA290T.900WH/DW	TAIKA T IP40 WH 8W 827/830/840	1,2	Valkoinen	900 lm
41 174 40	TA350T.2300WH/DW	TAIKA T IP40 WH 20W 827/830/840	1,7	Valkoinen	2300 lm
41 174 45	TA430T.4000WH/DW	TAIKA T IP40 WH 33,5W 827/830/840	2,0	Valkoinen	4000 lm
41 174 46	TA290T.900BL/DW	TAIKA T IP40 BL 8W 827/830/840	1,2	Musta	900 lm
41 174 48	TA350T.2300BL/DW	TAIKA T IP40 BL 20W 827/830/840	1,7	Musta	2300 lm
41 174 49	TA430T.4000BL/DW	TAIKA T IP40 BL 33,5W 827/830/840	2,0	Musta	4000 lm
Taika LED DALI					
41 174 15	TA290ED.900WH/DW	TAIKA DALI IP40 WH 8W 827/830/840	1,2	Valkoinen	900 lm
41 174 16	TA350ED.2300WH/DW	TAIKA DALI IP40 WH 20W 827/830/840	1,7	Valkoinen	2300 lm
41 174 18	TA430ED.4000WH/DW	TAIKA DALI IP40 WH 33,5W 827/830/840	2,0	Valkoinen	4000 lm
41 174 19	TA290ED.900BL/DW	TAIKA DALI IP40 BL 8W 827/830/840	1,2	Musta	900 lm
41 174 33	TA350ED.2300BL/DW	TAIKA DALI IP40 BL 20W 827/830/840	1,7	Musta	2300 lm
41 174 34	TA430ED.4000BL/DW	TAIKA DALI IP40 BL 33,5W 827/830/840	2,0	Musta	4000 lm
Lisätarvikkeet					
41 174 36	RVLXWH-TAIKA	TAIKA R.SARJA 1.2M VA		Valkoinen	
41 174 37	RVLXBL-TAIKA	TAIKA R.SARJA 1.2M MU		Musta	



TAI900



TAI2300



TAI4000



Taianomainen valo seuraa ihmisiä ja elämää
kaikkialle. Kotiin, työpaikalle, hotelliin – tilasta,
huoneesta ja tunnelmasta toiseen.