

Céliane™

commandes de ventilation / VMC



CM0001 + enjoliveur
+ plaque Vert Céladon

CB0441

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 39
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Réf. Commandes de ventilation mécanique

A associer à un enjoliveur (p. 39), support et plaque de finition (p. 50 à 53)

CM0001 **Interrupteur VMC**
Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée

CM0031 **Poussoir VMC**
2 positions
Permet l'ouverture et la fermeture des bouches hygrométriques

CM0014 **Interrupteur pour éclairage avec ventilation retardée**
Permet la mise en marche d'une ventilation (extracteur) et d'un circuit d'éclairage
A l'extinction de l'éclairage, la ventilation continue pendant une durée réglable de 25 s à 15 mn.
Fonction lumineuse intégrée au produit

Puissance :

- En éclairage : 250 W
- En ventilation : 250 VA

CM0015 **Interrupteur variateur pour ventilateur de plafond**
Permet de commander et de faire varier la vitesse d'un ventilateur de plafond

Prêt-à-Poser connectable : ajouter une commande de VMC

Permet de commander une VMC 2 vitesses depuis 2 points de commande sans tirer de fils
Possibilité de rajouter des commandes sans fils pour VMC
Les commandes et le micromodule sont appairés et fonctionnent en radio 2,4 GHz
Avec un pack de démarrage (p. 72), les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control et par la voix

- Composition :
- 1 micromodule VMC
 - 2 commandes sans fils VMC. Livrées complètes avec plaques de finition et adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble

CB0441 Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
○ Blanc (avec plaque Blanc Emailé)

Céliane™ with Netatmo

commandes VMC connectées



0 677 66

CB0411 + plaque Blanc Emailé



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 39
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Permettent de compléter votre installation connectée, nécessitent l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 72)
Compatibles Zigbee 3.0
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. Commande pour VMC connectée

0 677 66 **Micromodule pour VMC connectée**
Permet de rendre une VMC 2 vitesses connectée
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commande(s) sans fils pour VMC, par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control
Compatible avec tous types de moteurs de VMC simple flux 2 vitesses jusqu'à 250 W
S'installe au plus proche de la VMC
Livré avec enjoliveur

CB0411 **Commande sans fils pour VMC**
Permet de commander le micromodule câblé sur le moteur de la VMC

Associer en tapotant le micromodule pour VMC ou en l'associant dans l'App. Home + Control
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs pour la fixation murale ou à poser sur un meuble
Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation
Commande extra-plate
Installation en multiposte possible
Livrée avec enjoliveur et support, à équiper d'une plaque de finition (p. 50, 51)

CB0411 ○ Blanc
CN0411 ● Noir
CT0411 ● Titanium

App. Home + Control disponible sur
Google Play et App Store

