





Supports universels Batibox™



Supports pour fixation d'appareillage Céliane dans les boîtes Batibox
Livrés avec protection de chantier sauf réf. 0 802 50/64/66
Supports bi-matière pour rigidité renforcée
Equipés d'entretoises amovibles pour l'installation des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)

Réf.	Supports pour fixation à vis
0 802 50	 Pour poste étroit - 1 module
0 802 51	 Pour 1 poste - 2 modules Support universel pour montage sur tous types de boîte à vis Permet la composition de configuration multipostes par association en vertical et horizontal
0 802 52	 Pour 2 postes - 4-5 modules Montage horizontal ou vertical
0 802 53	 Pour 3 postes - 6-8 modules Montage horizontal ou vertical
0 802 54	 Pour 4 postes - 10 modules Montage horizontal ou vertical
0 802 64	 2 x 2 postes 2 x 4/5 modules
0 802 66	 2 x 3 postes 2 x 6/8 modules

Supports pour fixation à griffes pour rénovation

0 802 61	Supports sécables pour association en entraxe 57 mm
0 802 69	Pour adaptation sur plaques spéciales rénovation (p. 52, 53)
	Pour 1 poste - 2 modules
	Longueur griffes : 27 mm
	Longueur griffes : 37 mm

Cadres saillie Céliane™ et réhausses



Réf.	Cadres pour installation en saillie
	2 hauteurs réglables (27 ou 40 mm) Cadres compatibles uniquement avec les plaques de finition Déco, Métal, Vintage (non compatibles avec les plaques Matière) Livrés avec vis
	1 poste Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20 x 12,5
CB0231 CN0231	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Noir
	2 postes Montage horizontal ou vertical Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32 x 12,5
CB0232 CN0232	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Noir
	3 postes Montage horizontal ou vertical Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32 x 12,5
CB0233 CN0233	 <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Noir
	Réhausses pour support Batibox Permettent de rattraper les imperfections des murs et de renforcer la tenue des plaques en rénovation Rattrapage d'épaisseur de 1 mm
0 802 97	 Utilisation sur supports réf. 0 802 51/61/69 en monoposte ou multipostes en entraxe 71 mm Se monte également sur supports 2/3 et 4 postes réf. 0 802 52/53/54
0 802 98	 Livrées en barettes sécables 3 x 1 poste Utilisation sur supports réf. 0 802 51/61/69 exclusivement en multipostes en entraxe 57 mm Livrées en barettes sécables 4 x 1 poste