


 CM0033 + enjoliveur + plaque
Porcelaine de Limoges

 CM0135 + enjoliveur + plaque
Nickel Satiné


 Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 47
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Réf. Commande "Ne pas déranger"/"Faire la chambre"

CM0033 A installer à l'intérieur de la chambre et permet de visualiser son statut et le reporter sur l'indicateur extérieur
Pour réaliser cette fonction :

- combiner 2 mécanismes réf. CM0033
- associer 2 voyants réf. 0 676 20 (blanc)
- associer à un enjoliveur (p. 47), support et plaque de finition (p. 50 à 53)

Interrupteurs à badge

Permettent la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue
Equipés d'une temporisation de 30 s après le retrait du badge
En multiposte, se monte en entraxe 71 mm

CM0010 Interrupteur à badge
Alimentation 230 V - 50/60 Hz
A équiper d'un enjoliveur (p. 47), d'un support et d'une plaque de finition (p. 50 à 53)

CM0012 Interrupteur à badge RFID
Fonctionne uniquement par détection de présence d'un badge équipé d'une puce 13,56 MHz type réf. 0 767 11


Alimentation 230 V - 50/60 Hz
A équiper d'un enjoliveur (p. 47), d'un support et d'une plaque de finition (p. 50 à 53)

0 898 06 Badge porte-clé
Pour utilisation avec l'interrupteur à badge réf. CM0010
Equipé d'un porte-étiquette

Prise rasoir

CM0135 Alimentation 230 V \sim - 50/60 Hz et sortie 120/230 V \sim
Conforme EN 60742 et EN 61558-2-5
L'introduction de la fiche déclenche l'alimentation du transformateur
Equipée d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique
Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20 VA la puissance disponible

Livrée avec support, à équiper d'un enjoliveur (p. 47) et d'une plaque de finition (p. 52, 53)
Raccordement par bornes automatiques
Utiliser boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm


 CM0031 + enjoliveur + plaque
Frêne Wengué

 CM0270 + plaque
Nickel Sombre Satiné

 Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 47
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Réf. Commandes d'éclairage

CM0001 **Interrupteur ou va-et-vient 10 AX**
Permet en fonction des enjoliveurs montés de réaliser les fonctions :

- interrupteur pour commande générale
- interrupteur pour commande de lampes entrée-bureau
- interrupteur pour commande de lampes de chevet
- interrupteur avec symbole "Ne pas déranger"

CM0031 **Poussoir inverseur - contact NO-NF**
Permet en fonction des enjoliveurs montés de réaliser les fonctions :

- poussoir pour commande générale
- poussoir pour commande de lampes entrée-bureau
- poussoir pour commande de lampes de chevet

CM0043 **Commandes des ouvrants**
Permet en fonction des enjoliveurs montés de réaliser les fonctions :

- interrupteur pour commande de volets roulants
- interrupteur pour commande de stores

CM0044 Permet en fonction des enjoliveurs montés de réaliser les fonctions :

- poussoir pour commande de volets roulants
- poussoir pour commande de stores

Liseuse LED

Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête
Interrupteur simple allumage intégré avec variation par appui maintenu
Consommation 3,3 W
Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15 W incandescent)
Durée de vie 40000 heures
Livrée avec enjoliveur, à équiper de support et plaque de finition (p. 50 à 53)
Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini

CB0270 Blanc (flexible et tête Aluminium)
CN0270 Noir (flexible et tête Aluminium)
CT0270 Titium (flexible et tête Aluminium)

● Le produit bois présenté sur cette page est certifié PEFC 100% (voir p. 33)

Interrupteur à anneau p. 58


 0 675 93 + enjoliveur
+ plaque Porcelaine de Limoges

 CM0510 + enjoliveur
+ plaque Chêne


 Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 47
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Réf. Commande BUS pour indicateurs DND/MUR

A installer à l'intérieur de la chambre
Permet d'allumer/éteindre l'indicateur extérieur et ainsi d'informer le personnel de service de la démarche à suivre
0 675 93 "NE PAS DERANGER" ou "FAIRE LA CHAMBRE"
A équiper d'un enjoliveur "NE PAS DERANGER" et "FAIRE LA CHAMBRE" (p. 47), d'une bague (p. 49), d'un support et d'une plaque de finition (p. 50 à 53)

Interrupteurs BUS à badge

Commande à installer à l'intérieur de la chambre
Porte badge avec fente rétro-éclairée
A équiper d'un enjoliveur (p. 47), d'un support et d'une plaque de finition (p. 50-51)
A associer au BUS des contrôleurs IP/Bacnet réf. 0 484 08/12 ou au module de scénario IP/SCS réf. MH201, permet de lancer un scénario avancé à l'insertion de la carte et un autre au retrait de la carte

CM0510 Pour badge/carte format standard 45 mm ou 54 mm

CM0511 Pour badge RFID 13,56 MHz, format carte 45 mm ou 54 mm
L'introduction d'un badge permet l'activation d'un scénario d'accueil/de départ dans la chambre d'hôtel
Temporisation de sortie réglable

● Le produit bois présenté sur cette page est certifié FSC100% (voir p. 33)

Commandes de scénarios p. 73

