



Largo

LED

Uuden sukupolven vahva ja tyylikäs LED-ulkovalaisinsarja asunto- ja julkitilakäyttöön. Largo-sarjan valaisimet kätkevät jämään alumiinirunkonsa sisään useita valovirtapaketteja. Vaihdeettava värilämpötila mahdollistaa upean yleis- ja korostusvalaistuksen rakennukseesi ympäristöön ja pihapiiriin.

DualWhite

Enston DualWhite valaisimet on varustettu valaisimeen integroidulla värilämpötilan valinnalla. Asentaja voi helposti valita yhdellä valaisimella 3000 K ja 4000 K värilämpötilan välillä, asennuspaikasta ja projektista riippuen. Näin ollen tilaa säästyy niin varaston hyllyssä kuin asentajan autossakin.



Dual
White

1 Valaisin,
2 Värilämpötilaa



”Upea yleis- ja korostusvalaisin rakennukseesi.”








Rakenne

- › Runko paineallettua alumiinia
- › Kupu uv-suojattua polykarbonaattia
- › LED-mallit:
Ottoteho 9W tai 15W, tutkamallit 10.5W ja 16.5W, valaisimien valovirrat ks. taulukko
3000 K/4000 K, vaihdettavissa piirilevyn kytkimestä
Ra > 80, tehokerroin 0,9
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T_a=25 °C

Asennus

- › Seinään tai kattoon, ketjutettava 3x2,5 mm²
- › Murtoaihiot valaisimen kyljessä pintakaapelia varten.
- › Läpiviennit pohjassa ja reunoilla



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Väri	Valovirta
Largo LED						
45 032 49	LA270.800BL/DW	LARGO IP66 LED 9W 830/840	LED	1,67	Musta	800/400 lm
45 032 52	LA340.1300BL/DW	LARGO IP66 LED 15W 830/840	LED	2,53	Musta	1300/850/600 lm
Largo LED Luomella						
45 032 55	LA270L.800BL/DW	LARGO L IP66 LED 9W 830/840	LED	1,82	Musta	650/330 lm
45 032 58	LA340L.1300BL/DW	LARGO L IP66 LED 15W 830/840	LED	2,77	Musta	1000/700/500 lm
Largo LED Tutkatunnistinvalaisin						
45 032 50	LA270R.800BL/DW	LARGO IP66 LED 10.5W 830/840 R	LED	1,72	Musta	800/400 lm
45 032 53	LA340R.1300BL/DW	LARGO IP66 LED 16.5W 830/840 R	LED	2,58	Musta	1300/850/600 lm
Largo LED Luomella ja tutkatunnistimella						
45 032 56	LA270LR.800BL/DW	LARGO L IP66 LED 10.5W 830/840 R	LED	1,88	Musta	650/330 lm
45 032 59	LA340LR.1300BL/DW	LARGO L IP66 LED 16.5W 830/840 R	LED	2,82	Musta	1000/700/500 lm