

Céliane™ with Netatmo

variateurs connectés



CB1408 + plaque Verre Opale Blanc



CT1408 + plaque Nickel Satiné



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 38
Tableau de choix plaques p. 50 à 53

Permettent de compléter votre installation connectée, nécessitent l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 72) Compatibles Zigbee 3.0
Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. **Variateur filaire connecté type rotatif**

Peut être commandé en local, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix via un assistant vocal

Variateur Rotary
Permet la commande et la variation de tous types de lampes dimmables :

- LEDs, CFLs dimmables : 7 à 200 W LED
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 7 à 200 VA
- Halogènes, incandescent 230 V : 7 à 200 W
- Tubes fluos avec ballast : 7 à 200 VA

Signature lumineuse LED de la bague activable dans l'App. Home + Control :

- bleue en mode veille
- blanche en mode témoin et lors de la rotation

2 options d'allumage :

- par rotation de la bague avec allumage progressif de la lumière jusqu'à l'intensité souhaitée
- par appui au centre de la bague

Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils
Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
Fixation à vis
Câblage avec ou sans Neutre (capacité améliorée avec câblage du Neutre, voir fiche technique sur legrand.fr)
Livré avec coque de protection de chantier
A équiper d'une plaque de finition (p. 50 à 53)

CB1408
CN1408
CT1408

- Blanc
- Noir
- Titanium

Micromodule avec option variation pour éclairage connecté

Permet de rendre un éclairage connecté
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils
Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec boutons poussoir(s) standard(s)
S'installe dans une DCL au plafond, une boîte de dérivation ou des appliques murales

0 648 99

Pour contrôle d'éclairage en ON/OFF ou variation
Mode variation activable depuis l'App. Home + Control
Avec fonction mémoire de niveaux
Compatible toutes charges 150 W LED (LEDs dimmables obligatoires en cas d'activation du mode variation)

Interrupteur filaire connecté avec option variateur p. 55




App. Home + Control disponible sur **Google Play et App Store**



COMMANDES CONNECTÉES AMBIANCES COULEURS

PERSONNALISEZ VOS AMBIANCES PRÉFÉRÉES



Changez d'ambiance :

● via l'App. Home + Control



● via un assistant vocal



● via la commande sans fils ou le Rotary



Téléchargez l'App Home + Control

