

Coffrets Hypra[®] équipés IP 44, IP 55/66

plastique - BT 16 à 125 A

COFFRETS MONOPRISE ÉQUIPÉS BT 16 A 125 A														
Caractéristiques techniques catalogue en ligne Conformes aux normes: • IEC 61439-2: Ensembles d'appareillage de puissance • IEC 61439-3: Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)	Coffrets équipés	IEC 61439-2	IEC 61439-3	IP 44 - BT 16 À 63 A				IP 44 - BT 16 À 63 A		IP 55/66 - BT 16 À 125 A				
				Prise avec interrupteur ⁽¹⁾	Prise avec disjoncteur	Prise avec disjoncteur différentiel	Prise avec interrupteur ⁽¹⁾ + disjoncteur	Prise avec interrupteur ⁽¹⁾ + disjoncteur différentiel	Avec Prisinter + disjoncteur différentiel	Prise avec interrupteur ⁽¹⁾	Prise avec interrupteur ⁽¹⁾ + disjoncteur	Prise avec interrupteur ⁽¹⁾ + disjoncteur différentiel	Prise avec interrupteur sectionneur	
Prises	InA	InA												
200 à 250 V~	16 A	2P+T	16	16	0 592 03	0 592 06	0 592 07	0 596 10	0 596 01	-	0 592 60	0 596 61	0 596 51	-
	32 A	2P+T	32	32	0 592 43	0 592 46	0 592 47	0 596 15	0 596 05	-	0 592 63	0 596 65	0 596 55	-
380 à 415 V~	16 A	3P+T	16	16	0 592 09	0 592 13	0 592 14	-	0 596 02	-	0 592 61	0 596 62	0 596 52	-
		3P+N+T	16	16	0 592 16	0 592 18	0 592 19	0 596 13	0 596 03	-	0 592 62	0 596 63	0 596 53	-
	32 A	3P+T	32	32	0 592 49	0 592 53	0 592 54	0 596 17	0 596 07	0 592 28	0 592 64	0 596 67	0 596 57	-
		3P+N+T	32	32	0 592 56	0 592 58	0 592 59	0 596 18	0 596 08	0 592 29	0 592 65	0 596 68	0 596 58	-
	63 A ⁽²⁾	3P+T	50	-	0 592 34 (InA : 63 A)	0 592 39	0 592 79	0 592 86	0 592 83	0 592 88	0 592 66 (InA : 63 A)	0 596 69	0 596 59	-
		3P+N+T	50	-	0 592 35 (InA : 63 A)	0 592 40	-	0 592 85	-	0 592 89	0 592 67 (InA : 63 A)	0 596 70	-	-
125 A	3P+T	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 591 14	
	3P+N+T	125	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 591 15	
440 V~ - Terre à 3 H pour conteneurs frigorifiques	32 A	3P+T	NC	NC	-	-	-	-	-	-	0 596 95 ⁽¹⁾	-	-	-

1 : Prise avec interrupteur cadennassable avec cadenas réf. 0 227 97 (p. 519)
2 : Protection en tête par disjoncteur ou disjoncteur différentiel 50 A

COFFRETS MULTIPRISES ÉQUIPÉS BT 16 A 32 A														
Caractéristiques techniques catalogue en ligne	Coffrets équipés	IP 44 2 PRISES					IP 44 3 PRISES	IP 44 6 PRISES		IP 55/66 2 PRISES			IP 55/66 3 PRISES	
		Avec disjoncteur différentiel	Avec disjoncteur	Avec disjoncteur	Avec disjoncteur + transformateur	Avec disjoncteur + interdifférentiel	Avec disjoncteur + interdifférentiel + transformateur	Avec disjoncteur + interdifférentiel + transformateur	Avec disjoncteur + interdifférentiel + transformateur	Avec disjoncteur différentiel	Avec disjoncteur	Avec disjoncteur	Avec disjoncteur + interdifférentiel	Avec disjoncteur + interdifférentiel
Réf.		0 598 65	0 598 66 ⁽²⁾	0 598 67 ⁽²⁾	0 598 62	0 598 64	0 598 61	0 598 63	0 598 70	0 598 71	0 598 72 ⁽²⁾	0 598 73 ⁽²⁾	0 598 74	0 598 75
IEC 61439-2 InA		20	28	40	6	25	20	40	40	20	28	40	40	32
IEC 61439-3 InA		20	-	30	6	25	20	40	40	20	-	30	40	32
Prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises	Nb prises
20 à 25 V~	16 A	2P	-	-	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-
	200 à 250 V~	16 A	2P+T	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1
		2P+T NFC	1	-	-	-	1	2	2	1	-	-	1	1
380 à 415 V~	16 A	3P+T	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	32 A	3P+T	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
		3P+N+T	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-

1 : Produits associés fiche droite 0 529 46 et prise mobile 0 529 86
2 : Avec bornier d'arrivée