


Goulottes Lina 25™ et goulottes sans halogène

accessoires



Porte-étiquette 0 367 02 et bandeau d'extension 0 370 10



0 395 98



0 367 10



Sécabilité des languettes avec pince
réf. 0 367 10



Goulotte sécable à la main

Caractéristiques techniques p. 274

Réf. **Pince pour goulottes Lina 25 et sans halogène**
0 367 10 Permet une rupture franche entre les languettes des goulottes Lina 25 et sans halogène

Accessoires de repérage Linagraf
0 367 02 Permettent une identification indépendante du couvercle
 Porte-étiquette
 ABS
 Se clipse sur les languettes des goulottes
 Reçoit une étiquette adhésive
0 370 10 Bandeau extension
 PVC
 Longueur 2 m
 Permet de joindre 2 porte-étiquettes pour un repérage de grande longueur

Gaine de passage de porte
 Polyester noir
 Présentée en boîte dévidoir de 50 m avec indicateur à 3 m de la fin du rouleau
0 366 38 Ø20 mm
0 366 39 Ø30 mm



Variations de diamètre
 de 10 à 30 mm
 de 18 à 54 mm

Stylo feutre noir
0 395 98 Stylo feutre noir
 Indélébile pour repérage

Réf. **Accessoires de fixation Linafix isolants**

Matière polyamide 6/6
 Permettent, par simple 1/4 de tour, la fixation des goulottes sur tout support

Sur rails **prof. 15 mm**
0 366 40 1/4 de tour rotatif

Sur plaques perforées Lina 25
0 366 41 1/4 de tour à clipper

Sur porte
0 366 42 S'adapte sous les auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz (Ø22 mm)
 Permet aussi la fixation directe des modules à diodes, test lampes (p. 294)

Sur montants profilés Lina 25
0 366 43 Double réglage permettant l'alignement avec les perforations du fond de goulotte
 Permet la fixation d'une goulotte verticale et d'une goulotte horizontale (possibilité de renfort avec rail prof. 15 mm)
 A clipper

Sur plaques pleines
0 366 46 Rivet plastique longueur 12 mm pour plaques pleines jusqu'à 30/10°
 Ø de perçage 5,5 à 6 mm

Sur plaques pleines, Lina 12,5, et perforées Lina 25 pour coffrets
0 366 44 Rivet plastique renforcé Ø6 mm pour perçage Ø6,5 mm

Sur plaques Lina 12,5
0 347 45 Vis tête H. 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3 mm
0 347 50 Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 0 347 45 à l'intérieur des goulottes

Accessoire de retenue de câbles
0 367 01 Agrafe

1 : Peut également être utilisé sur plaque perforée Lina 25



Couvertres seuls disponibles sur demande
Contactez votre direction régionale