

LBplus

éléments droits 25 à 63 A



ZU75160102



ZU75360102H

Tableau de choix p. 298
Tableau de sélection éléments droits p. 300

Réf.	Eléments droits type A (LBA)				
Longueur 3 m					
	In (A)	Conducteurs	Prises	Poids (kg)	
ZU75150101	LBA252	25	2	2	3,0
ZU75160101	LBA254	25	4	2	3,1
ZU75160102	LBA254	25	4	4	3,2
ZU75170101	LBA256	25	6	2+2	3,7
ZU75180101	LBA258	25	8	2+2	3,8
ZU75180102	LBA258	25	8	4+4	3,9
ZU75200101	LBA404	40	4	2	3,6
ZU75200102	LBA404	40	4	4	3,7
ZU75220101	LBA408	40	8	2+2	4,7
ZU75220102	LBA408	40	8	4+4	4,8
ZU75240101	LBA634	63	4	2+2	4,7
ZU75240102	LBA634	63	4	4+4	4,8
Longueur 1,5 m					
ZU75200111	LBA404	40	4	2	2,0
ZU75220111	LBA408	40	8	1+1	2,5
ZU75240111	LBA634	63	4	1+1	2,5


Réf.	Eléments droits type B (LBB)				
Longueur 3 m					
	In (A)	Conducteurs	Prises	Poids (kg)	
ZU75350102H	LBB252	25	2	4	5,5
ZU75360102H	LBB254	25	4	4	5,6
ZU75360103H	LBB254	25	4	6	5,6
ZU75370101H	LBB256	25	6	4+4	6,1
ZU75380101H	LBB258	25	8	4+4	6,2
ZU75380102H	LBB258	25	8	6+6	6,35
ZU75400102H	LBB404	40	4	4	6,0
ZU75400103H	LBB404	40	4	6	6,1
ZU75420101H	LBB408	40	8	4+4	7,1
ZU75420102H	LBB408	40	8	6+6	7,3
ZU75440101H	LBB634	63	4	4+4	7,1
ZU75440102H	LBB634	63	4	6+6	7,3
Longueur 1,5 m					
ZU75400111H	LBB404	40	4	2	3,2
ZU75420111H	LBB408	40	8	1+1	3,7
ZU75440111H	LBB634	63	4	1+1	3,7

LBplus type A (LBA)
Version peinte disponible sur demande

LBplus type B (LBB)
Version peinte disponible sur demande

LBplus

blocs d'alimentation et coudes 25 à 63 A



ZU75161001

ZU75201003

ZU75221003

ZU75201004



ZU75221263

Tableau de choix p. 298

Réf.	Blocs d'alimentation	
Permettent d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câble. Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble		
Blocs d'alimentation standard femelle + embout		
		Poids (kg)
ZU75161001	Pour élément droit LBA/LBB 252/254	0,45
ZU75201003	Pour élément droit LBA/LBB 404	0,8
ZU75221003	Pour élément droit LBA/LBB 256/258/408	0,9
ZU75241003	Pour élément droit LBA/LBB 634	0,8
Blocs d'alimentation fin de ligne mâle + embout		
ZU75161002	Pour élément droit LBA/LBB 252/254	0,85
ZU75201004	Pour élément droit LBA/LBB 404	1,0
ZU75221004	Pour élément droit LBA/LBB 256/258/408	1,2
ZU75241004	Pour élément droit LBA/LBB 634	1,1
Blocs d'alimentation intermédiaire		
Le bloc d'alimentation central peut être utilisé pour alimenter la canalisation depuis un point intermédiaire de la ligne, ce qui réduit la chute de tension en bout de ligne et/ou facilite l'installation lorsque le point d'alimentation électrique se trouve près du centre de la ligne		
Pour chaque bloc d'alimentation intermédiaire, les embouts sont inclus (mâle + femelle)		
ZU75201151	Pour élément droit LBA/LBB 252/254/404	3,7
ZU75221151	Pour élément droit LBA/LBB 256/258/408	4,4
ZU75241151	Pour élément droit LBA/LBB 634	2,7
Coudes flexibles		
		Poids (kg)
ZU75201263	Pour LBA/LBB 252/254/404	2,0
ZU75221263	Pour LBA/LBB 256/258/408	3,1
ZU75241263	Pour LBA/LBB 634	2,5