


Mini canalisations (MS)

blocs d'alimentation, accessoires de pose et kit coupe-feu



Réf.	Blocs d'alimentation
	MS63
ZU51511051	Bloc d'alimentation femelle
ZU51511052	Bloc d'alimentation fin de ligne mâle
ZU51511151	Bloc d'alimentation intermédiaire
	MS100
ZU51511051	Bloc d'alimentation femelle
ZU51511052	Bloc d'alimentation fin de ligne mâle
ZU51511151	Bloc d'alimentation intermédiaire
	MS160
ZU51521051	Bloc d'alimentation femelle
ZU51521052	Bloc d'alimentation fin de ligne mâle
ZU51521151	Bloc d'alimentation intermédiaire

Réf.	Accessoires de pose
ZU51501351	Embout pour jonction d'élément droit
ZU51500161	Couvercle de joint IP 55 Livré par 2
ZU51500160	Obturbateur de prise IP 55 (6 par élément droit de 3 m)
ZU51002002	Support de suspension (1 tous les 2 mètres)
ZU51002004	Support de suspension pour installation verticale

Réf.	Kit coupe-feu E120
ZU515EFB01	Kit coupe-feu externe (63 A-100 A-160 A)

Mini canalisations (MS)

boîtes de dérivation



Réf.	Boîtes de dérivation avec dispositif de déconnexion sur couvercle	In (A)
ZU51515051 ¹	Avec porte-fusible pour fusibles 10,3 x 38 mm	16
ZU51515052 ¹	Avec porte-fusible pour fusibles 14 x 51 mm	50
ZU51515057	Avec couvercle transparent	63
ZU51515056	Avec couvercle transparent et fenêtre pivotante (4 modules)	63
ZU51515067	Avec fenêtre pivotante (7 modules)	63
ZU51515058	Avec fenêtre pivotante (16 modules)	63
	Boîtes de dérivation	
ZU51515071	Vide avec rail DIN 4 modules	In (A) 32
ZU51515076 ¹	Avec porte-fusible pour fusibles 10,3 x 38 mm	32
ZU51515077 ¹	Avec porte-fusible Neozed D01	16
ZU51515078 ¹	Avec porte-fusible Neozed D02	32
ZU51515072	Pour rail DIN 4 modules et jonction de couvercle	32
ZU51515073	Vide avec rail DIN 8 modules	32
ZU51515074	Avec rail DIN 4 modules (version longue)	32
ZU51515075	Avec rail DIN 8 modules (version longue)	32

1 : Fusibles non fournis