

Système conduits flexibles RTA PVC

avec raccords plastique


| CONDUITS PVC GE-PVC | | | CONDUITS PVC FP 2000 | | | RACCORDS UNIVERSALE | | | ÉCROUS | | Raccords associés |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Conduit GE-PVC + raccord Universale |
| Simple | | | Renforcé | | | Mâles droits | | | Plastique | | |
| Ø int. (mm) | Emb. ⁽¹⁾ | Réf. | Ø int. (mm) | Emb. ⁽¹⁾ | Réf. | Filetage | Emb. | Réf. | Emb. | Réf. | |
| Pour filetage ISO | | | | | | | | | | | |
| 10 | 50 | 3 873 42 | 10 | 50 | 3 875 60 | ISO 16 | 25 | 3 829 21 | 50 | 3 866 72 | |
| 12 | 50 | 3 873 43 | 12,5 | 50 | 3 875 61 | ISO 16 | 25 | 3 829 22 | 50 | 3 866 72 | |
| | | | | | | ISO 20 | 25 | 3 829 23 | 50 | 3 866 73 | |
| 15,5 | 50 | 3 873 44 | 16 | 50 | 3 875 62 | ISO 20 | 10 | 3 829 24 | 50 | 3 866 73 | |
| 20,5 | 50 | 3 873 45 | 21 | 50 | 3 875 63 | ISO 25 | 10 | 3 829 25 | 50 | 3 866 74 | |
| 27 | 25 | 3 873 46 | 27 | 25 | 3 875 64 | ISO 32 | 5 | 3 829 26 | 25 | 3 866 75 | |
| 34,5 | 25 | 3 873 47 | 35,5 | 25 | 3 875 65 | ISO 40 | 1 | 3 829 79 | 25 | 3 866 76 | |
| 39,5 | 25 | 3 873 48 | 40,5 | 25 | 3 875 66 | ISO 40 | 1 | 3 829 29 | 25 | 3 866 76 | |
| 51 | 25 | 3 873 50 | 52 | 25 | 3 875 67 | ISO 50 | 1 | 3 829 97 | 25 | 3 866 77 | |
| Pour filetage PG | | | | | | | | | | | |
| 10 | 50 | 3 873 42 | 10 | 50 | 3 875 60 | PG 9 | 25 | 3 829 11 | 50 | 3 866 62 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 12 | 50 | 3 873 43 | 12,5 | 50 | 3 875 61 | PG 11 | 25 | 3 829 12 | 50 | 3 866 63 | |
| | | | | | | PG 13,5 | 25 | 3 829 13 | 50 | 3 866 64 | |
| 15,5 | 50 | 3 873 44 | 16 | 50 | 3 875 62 | PG 13,5 | 10 | 3 829 14 | 50 | 3 866 64 | |
| | | | | | | PG 16 | 10 | 3 829 15 | 50 | 3 866 65 | |
| 20,5 | 50 | 3 873 45 | 21 | 50 | 3 875 63 | PG 21 | 10 | 3 829 16 | 50 | 3 866 66 | |
| 27 | 25 | 3 873 46 | 27 | 25 | 3 875 64 | PG 29 | 5 | 3 829 17 | 25 | 3 866 67 | |

Raccords associés

Conduit GE-PVC + raccord Universale



Conduit FP 2000 +
raccord Universale + raccord Métal 2000




Conduits FA ou PN ou P3 +
raccord Métal 2000



1 : Nombre de mètres contenus dans l'emballage

Autres configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale