


XL³ 4000 - montage des DPX³ 160 et DPX³ 250 version extractible sur platines réglables



0 212 11

0 212 13

Tableau de choix des équipements p. 318

Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

Réf. Fixation des DPX³ versions extractible, prises avant ou arrière

Dispositifs de fixation réglables - Appareils en position verticale
Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées (ci-dessous)
Permettent le montage des commandes rotatives directes et des commandes motorisées frontale

24 modules
0 207 91
0 206 69

Pour 1 à 3 DPX³
Pour 2 DPX³ en inverseur de sources

0 207 59 Platines de montage - Appareils en position verticale

Pour 1 DPX³ 160
0 206 81 Pour 1 DPX³ 160 en inverseur de sources
0 207 69 Pour 1 DPX³ 250
0 206 83 Pour 1 DPX³ 250 en inverseur de sources

0 207 95 Platines réglables - Appareils en position horizontale

Pour 1 DPX³ 160
0 207 97 Pour 1 DPX³ 250

24 modules 0 212 11 Plastrons métal - Appareils en position verticale

Pour 1 à 3 DPX³ avec ou sans commande motorisée frontale
A charnières et serrure



0 212 08 Pour 1 à 3 DPX³ avec commande rotative directe

A charnières et serrure




24 modules 0 212 13 Plastron métal - Appareil en position horizontale

Permet le montage des commandes motorisées frontales

24 modules 0 212 13 Pour 1 DPX³

A charnières et serrure



XL³ 4000

montage des DPX³ 630 version fixe sur platines réglables



0 208 20

0 208 23

Tableau de choix des équipements p. 320

Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

Réf. Fixation des DPX³ version fixe, prises avant ou arrière

Dispositifs de fixation réglables - Appareils en position verticale

Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées (ci-dessous)
Pour 1 à 3 DPX³ 630
Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec différentiel

24 modules 0 207 20 36 modules 0 207 70 0 207 22 0 207 72 Platines de montage - Appareils en position verticale

DPX³ 630
DPX³ 630 avec différentiel

24 modules 0 207 85 0 207 86 Platines réglables - Appareils en position horizontale

Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel

24 modules 0 207 93 Plastrons métal - appareil en position verticale

Pour DPX³ avec ou sans commande motorisée ou rotative


24 modules 0 208 20¹ 36 modules 0 209 20² 0 209 70² Pour 1 à 3 DPX³ 630 seul(s)

1/4 de tour
A vis imperdables



0 208 22¹ 0 209 22² 0 209 72² Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec bloc différentiel aval


1/4 de tour
A vis imperdables



24 modules 0 208 23¹ 0 209 21² Plastrons métal - appareil en position horizontale

Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel

1/4 de tour
A vis imperdables



0 209 23² Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel avec commande motorisée ou rotative

A vis imperdables

1 : Permettent la préhension et le plombage
2 : Charnières réf. 0 209 59 en option