

XL³ 800

choix des équipements

Appareil	Fixation	Position	Configuration	Dispositif de fixation	Platine	Plastron pour appareil			
						Hauteur (mm)	1/4 de tour	Vis	
XL³ 800 - 24 modules			XL³ 800 - 24 modules						
MONTAGE SUR RAIL MODULAIRE									
DX³ < 63 A	Coffret ou armoire	verticale			0 206 01	-	150	0 208 00	0 209 00
DX³ > 63 A	Coffret ou armoire	verticale			0 206 01	-	200	0 208 01	0 209 01
Vistop 63 à 160 A	Coffret ou armoire	verticale			0 206 01	-	200	0 208 01	0 209 01
MONTAGE SUR PLATINE									
DPX³ 160 (Panachage possible avec DPX ³ 250)	Coffret ou armoire	verticale	sans commande motorisée latérale	non différentiel	-	0 206 11 + 4 210 71	300	0 208 10	0 209 10
				différentiel	-	0 206 11 + 4 210 73			
			avec commande motorisée latérale		-	0 206 11 + 4 210 68			
			commande rotative directe		-	0 206 08 + 4 210 71			
			inverseur de sources manuel		-	0 206 11 + 4 210 58			
			inverseur de sources motorisé		-	0 206 13 + 4 210 58			
DPX³ 250 (Panachage possible avec DPX ³ 160)	Coffret ou armoire	verticale	sans commande motorisée latérale	non différentiel	-	0 206 11 + 4 210 72	300	0 208 10 ⁽²⁾	0 209 10
				différentiel	-	0 206 11 + 4 210 74			
			avec commande motorisée latérale		-	0 206 11 + 4 210 69			
			commande rotative directe		-	0 206 08 + 4 210 72			
			inverseur de sources manuel		-	0 206 11 + 4 210 58			
			inverseur de sources motorisé		-	0 206 13 + 4 210 58			
DPX³ 250 HP magnétique seul	Coffret ou armoire	verticale	appareil seul		-	0 213 04	400	-	0 213 10
		horizontale	appareil seul		-	0 213 08	200	-	0 213 13
DPX-IS 250	Coffret ou armoire	verticale	appareil seul centré		-	0 206 05	300	0 208 10	0 209 10
			1 ou 2 appareils		-	0 206 05	300	0 208 06	0 209 06
DPX³ 630	Coffret ou armoire	verticale	1 à 3 appareils non différentiel		-	0 206 20	400	0 208 20	0 209 20
			1 à 3 appareils avec différentiel aval		-	0 206 22	600	0 208 22	0 209 22
			horizontale	avec ou sans différentiel aval		-	0 206 23	300	0 208 23
DPX-IS 630	Coffret ou armoire	verticale	appareil seul		-	0 206 07	300	0 208 07	0 209 07
	Gaine à câbles	verticale	appareil seul		-	0 206 27	1550/1950 (GAC)	-	0 204 41/42
DPX-IS 1600	Coffret ou armoire	verticale	appareil seul		-	0 211 00	300	-	0 211 13
DPX³ 1600	Coffret ou armoire	verticale	appareil seul		-	0 211 00	400	0 211 10	0 211 11
		horizontale	appareil seul		-	0 211 00	400	0 208 34	0 209 34
XL³ 800 - 36 modules			XL³ 800 - 36 modules						
MONTAGE SUR RAIL MODULAIRE									
DX³ < 63 A	Coffret ou armoire	verticale			0 206 51	-	150	-	0 209 50
DX³ > 63 A	Coffret ou armoire	verticale			0 206 51	-	200	-	0 209 51
Vistop 63 à 160 A	Coffret ou armoire	verticale			0 206 51	-	200	-	0 209 51
MONTAGE SUR PLATINE									
DPX³ 160	Coffret ou armoire	verticale	sans commande motorisée latérale	non différentiel	-	0 206 61 + 4 210 71	300	-	0 209 60
				différentiel	-	0 206 61 + 4 210 73			
			avec commande motorisée latérale		-	0 206 61 + 4 210 68			
			inverseur de sources manuel		-	0 206 61 + 4 210 58			
DPX³ 250	Coffret ou armoire	verticale	sans commande motorisée latérale	non différentiel	-	0 206 61 + 4 210 72	300	-	0 209 60
				différentiel	-	0 206 61 + 4 210 74			
			avec commande motorisée latérale		-	0 206 61 + 4 210 72			
			inverseur de sources manuel		-	0 206 61 + 4 210 58			
DPX-IS 250	Coffret ou armoire	verticale	1 ou 2 appareils		-	0 206 55	300	-	0 209 60
DPX³ 630	Coffret ou armoire	verticale	non différentiel		-	0 206 70	400	-	0 209 70
			avec différentiel aval		-	0 206 72	600	-	0 209 72
DPX-IS 630	Coffret ou armoire	verticale	appareil seul		-	0 206 57	300	-	0 209 57
DPX³ 1600	Coffret ou armoire	verticale	appareil seul		-	0 211 02	400	-	0 211 12
			appareil seul		-	0 211 02	400	-	0 209 84

1 : Plastron fourni dans le kit
 2 : Si montage de cache-bornes, utiliser plastron hauteur 400 mm réf. 0 209 27
 3 : Montage sans porte