



Plaques : pleine réf. 0 476 16, pleine largeur totale réf. 0 475 15, Lina 12,5 réf. 0 475 34 (p. 205)

Plaques partielles : Lina 12,5 réf. 0 481 43, perforées Lina 25 réf. 0 474 96 (p. 205)

Caractéristiques techniques p. 210-211  
Visserie p. 209

Réf.	Plaques pleines	
	Prémarquage au pas de 10 mm Perçage pour levage Charge admissible : 200 kg/m <sup>2</sup> Acier galvanisé Pour armoires Altis assemblables ou monoblocs	
	<b>Hauteur 1200 mm</b>	
	Pour armoires Larg. (mm)	Poids (kg)
0 476 00	600	14,9
0 476 01	800	19,8
	<b>Hauteur 1600 mm</b>	
0 476 04	600	19,9
0 476 05	800	25,5
0 476 06	1000	30,9
0 476 07	1200	39,5
	<b>Hauteur 1800 mm</b>	
0 476 08	400	15,3
0 476 09	600	22
0 476 10	800	29
0 476 11	1000	37,1
0 476 12	1200	43,9
0 476 13	1600	60,7
	<b>Hauteur 2000 mm</b>	
0 476 14	400	16,8
0 476 15	600	24,7
0 476 16	800	33,2
0 476 17	1000	40,2
0 476 18	1200	46
0 476 19	1600	57,9

Réf.	Plaques pleines largeur totale	
	Surface utile de la plaque égale à la largeur de l'armoire et assurant la liaison continue entre deux plaques d'armoires assemblées Montage par la face avant de l'enveloppe Prémarquage au pas de 10 mm Perçage pour levage Charge admissible : 200 kg/m <sup>2</sup> Acier galvanisé Montage à partir de la profondeur 400 mm Pour armoires Altis assemblables ou monoblocs	
	<b>Hauteur 1600 mm</b>	
	Pour armoires Larg. (mm)	Poids (kg)
0 475 05	800	29
0 475 06	1000	35,3
0 475 07	1200	31,4
	<b>Hauteur 1800 mm</b>	
0 475 08	600	25,4
0 475 09	800	34,5
0 475 10	1000	43,1
0 475 11	1200	45,8
	<b>Hauteur 2000 mm</b>	
0 475 13	600	28,7
0 475 14	800	38,6
0 475 15	1000	42
0 475 16	1200	50,4

**Equerres de renfort**  
0 480 21 Jeu de 2  
Permettent d'ajouter un point de fixation à mi-hauteur des plaques pleines ou Lina 12,5 dans les armoires assemblables, monoblocs larg. 1600 mm  
Se fixent sur les traverses horizontales (p. 206) pour les armoires assemblables et sur glissières réf. 0 480 22 pour les armoires monoblocs

**Glissières**  
0 480 22 Jeu de 2 glissières pour montage de 2 châssis ou plaques en armoires monoblocs larg. 1200 / 1600 mm (commander 2 jeux)  
Réglage prof. 400 / 500 / 600 mm  
S'utilisent également avec les équerres de renfort réf. 0 480 21 pour ajouter un point de fixation à mi-hauteur des plaques pleines ou Lina 12,5 dans les armoires monoblocs larg. 1600 mm