

Osmoz boîtes à boutons

auxiliaires de commande et de signalisation



0 242 01 0 242 02 0 242 03



0 242 41 0 242 42 0 242 72

Caractéristiques techniques **p. 284 et catalogue en ligne**
Mode de montage des étriers **catalogue en ligne**

Boîtes à boutons vides à équiper de :
- têtes lumineuses ou non lumineuses (p. 277 à 280)
- blocs spécifiques aux boîtes à boutons (ci-dessous)
IP 66 - IK 07

Réf. Boîtes à boutons vides

0 242 00	Possibilité de monter 3 blocs par trou
0 242 01	1 trou - gris
0 242 02	1 trou - couvercle jaune
0 242 03	2 trous - gris
0 242 04	3 trous - gris
0 242 05	4 trous - gris
0 242 05	5 trous - gris

Blocs pour boîtes à boutons

Blocs de contact

0 242 41	Fixation directe sur socle de boîte à boutons
0 242 42	Raccordement à vis
	NF
	NO

Blocs lumineux LEDs

	Fixation directe sur socle de boîte à boutons
	Raccordement à vis
0 242 50	○ Blanc - 12-24 V~/=
0 242 51	● Rouge - 12-24 V~/=
0 242 52	● Vert - 12-24 V~/=
0 242 53	● Bleu - 12-24 V~/=
0 242 54	● Jaune - 12-24 V~/=
0 242 70	○ Blanc - 230 V~
0 242 71	● Rouge - 230 V~
0 242 72	● Vert - 230 V~
0 242 74	● Jaune - 230 V~
0 242 73	● Bleu - 230 V~

Têtes lumineuses
p. 279-280



Têtes non lumineuses
p. 277 à 279



Osmoz accessoires

auxiliaires de commande et de signalisation



0 241 81 4 129 50 + 4 129 51

0 241 88 0 241 87 0 241 85

Réf. Accessoires de protection et de montage

Capuchons IP 67

Capuchon dépassant en silicone permettant d'obtenir l'IP 67 des appareils à impulsion et des "pousser-pousser"

0 241 90	○ Transparent
0 241 91	● Rouge
0 241 92	● Vert
0 241 93	● Noir
0 241 96	○ Transparent pour double touches affleurant/dépassant

Collerettes

0 241 81	Jaune - de garde pour coup de poing Ø40 "pousser-tourner" et "pousser-tirer" Anse de cadenas 6 mm Montage sur panneau uniquement
----------	---

Adaptateur pour appareillage de commande et de signalisation Osmoz

4 129 51	Adaptateur pré-percé simple (Ø22,5 mm), à monter sur le support universel réf. 4 129 50
----------	---

Autres

0 241 86	Bague de réduction Ø30/22
0 241 88	Capot cadennassable pour impulsion et "pousser-pousser"
0 241 87	Bouchon obturateur - noir

Outils

0 241 85	Clé de serrage
----------	----------------

Modes de montage et caractéristiques techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr