

## LBplus

connecteurs 16 et 25 A



ZU75005000

ZU75007005

Tableau de choix p. 298


Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Réf.	Connecteurs avec sélection de phase	Poids (kg)
ZU75005000	Connecteur avec sélection de phase 16 A Associé à 2 contacts mobiles réf. ZU75105000, permet d'obtenir le connecteur triphasé réf. ZU75005005	0,12
ZU75005100	Connecteur avec sélection de phase 16 A + 1 fusible x (5 x 20 - 6,3 A) inclus	0,13
ZU75005200 <sup>1</sup>	Connecteur avec sélection de phase 16 A à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5)	0,13
ZU75005220 <sup>1</sup>	Connecteur avec sélection de phase 16 A à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5) + câble 3 m H05VVF	0,64
ZU75005270 <sup>1</sup>	Connecteur avec sélection de phase 16 A à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5) + câble 3 m FG16OM16	0,68
Connecteurs triphasés		Poids (kg)
ZU75005005	Connecteur triphasé 16 A	0,13
ZU75007005	Connecteur triphasé 25 A	0,12
ZU75007205 <sup>1</sup>	Connecteur triphasé 25 A à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5)	0,12
ZU75007206 <sup>1</sup>	Connecteur triphasé 25 A à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5) + boîte avec rail DIN 4 modules	0,63
ZU75007207	Connecteur triphasé 25 A avec rail DIN 8 modules	0,80
ZU75007006	Connecteur triphasé 25 A avec rail DIN 4 modules	0,63
Accessoires		Poids (kg)
ZU75105000	Contact mobile 16 A	
ZU75105001	Kit pour le codage de connecteurs Composition : - 10 codes noirs pour les connecteurs du côté droit - 10 codes gris pour les connecteurs du côté gauche - étiquettes d'identification	

1 : Fusibles non fournis

## LBplus

supports de fixation



ZU75003000

ZU75003004

ZU75003001

ZU75003002



ZU75003005

ZU75003006

ZU75003007

ZU71000104

Réf.	Supports	Poids (kg)
ZU75003000	Support de suspension 60 kg (type A) Peut être utilisé pour suspendre en même temps la ligne et des dispositifs d'éclairage	0,045
ZU75003004	Support de suspension 60 kg (type B) Permet de suspendre soit la ligne, soit les dispositifs d'éclairage au choix, en fonction de sa rotation	0,045
ZU75003001	Piton pour lampe S'utilise avec des supports ZU75003000 ou ZU75003004, en fonction du type de canalisation	0,015
ZU75003002	Bague S'utilise avec des supports ZU75003000 ou ZU75003004, en fonction du type de canalisation	0,015
ZU75003005	"Queue de cochon" pour chaîne S'utilise avec des supports ZU75003000 ou ZU75003004, en fonction du type de canalisation	0,015
ZU75003006	Support pour voie de câble S'utilise avec des supports ZU75003000 ou ZU75003004 et une voie de câble ZU71000104	0,135
ZU75003008	Kit avec câble en acier (5 m) et serrage auto-bloquant	0,110
ZU75003009	Kit de suspension, support (type A), câble en acier de 3 m et serrage auto-bloquant	0,130
ZU75003007	Rehausse sur les supports pour une installation au sol	0,040
Accessoire		Poids (kg)
ZU71000104	Voie de câble PVC avec couvercle (longueur 3 m)	0,884

Accessoire de chemins de câbles en acier Cablofil (longueur 3 m) pour montage des supports facilité réf. 755001 à commander directement auprès de **Legrand Cable Management**

Fiches techniques disponibles sur **catalogue en ligne**