


DPX³ 250 HP magnétique seul

équipements et accessoires



4 238 50

4 238 52

4 238 61 + 4 238 51 + 4 238 53

4 238 40

4 238 30

4 238 80

Dimensions catalogue en ligne

Réf.	Version extractible
3P 4 238 50	Un DPX ³ HP version extractible est un DPX ³ HP équipé d'un kit mobile, monté sur une base
4P 4 238 51	
3P 4 238 52	Base Pour DPX ³ 250 HP Kit mobile Pour DPX ³ 250 HP
4P 4 238 53	
3P 4 238 60	Version débrochable Un DPX ³ HP version débrochable est un DPX ³ HP équipé d'un mécanisme "Debro-lift" et d'une face avant qui permet de retirer le DPX ³ HP tout en le gardant sur sa base
4P 4 238 61	
4 238 55	Mécanisme "Debro-lift" Pour DPX ³ 250 HP - Livré avec poignée Face avant Pour DPX ³ 250 HP seul Pour DPX ³ 250 HP avec commande motorisée
4 238 56	
4 238 62	Support Permet de condamner le disjoncteur en position débroché A équiper d'un barillet réf. 4 238 80/81/82/83
4 238 64	Cadenassage Permet de verrouiller le disjoncteur en position débroché
4 238 00	Commandes rotatives Commandes directes Commande standard (gris) Commande d'urgence (rouge/jaune)
4 238 01	
4 238 02	Commandes déportées Commande standard (gris) Commande d'urgence (rouge/jaune)
4 238 03	
4 238 04	Support pour commandes rotatives A équiper d'un barillet réf. 4 238 80/81/82/83 Pour commande directe Pour commande déportée
4 238 05	
4 238 06	Contact auxiliaire 1 NO + 1 NF

Réf.	Commandes motorisées
4 238 40	Frontales 24 V \sim /= 48 V \sim /= 110 V \sim 230 V \sim
4 238 41	
4 238 42	
4 238 43	
4 238 45	Support pour commandes motorisées A équiper d'un barillet réf. 4 238 80/81/82/83
4 238 46	Cadenassage Pour commande motorisée
4 238 30	Accessoires de raccordement Bornes à cages Pour câble Cuivre ou Aluminium souple 1 x 120 mm ² ou rigide 1 x 150 mm ²
4 238 31	
6 250 14	Epanouisseurs Pour barres ou cosses Jeu de 3 bornes pour DPX ³ 250 HP 3P Jeu de 4 bornes pour DPX ³ 250 HP 4P
6 250 18	
4 238 21	Prises arrière Tige à méplats orientables. Permet de transformer une version fixe prise avant en une version prise arrière Jeu de 3 bornes pour DPX ³ 250 HP 3P Jeu de 4 bornes pour DPX ³ 250 HP 4P
4 238 22	
4 238 23	Cache-bornes plombables Pour raccordement prises avant Pour DPX ³ 250 HP 3P Pour DPX ³ 250 HP 4P
4 238 24	
4 238 34	Cloisons de séparation Pour DPX ³ 250 HP 3P Pour DPX ³ 250 HP 4P
4 238 35	
4 210 49	Cadenas Pour verrouillage en position "ouvert"
4 238 80	Barillets à clé A associer à un support Permettent le verrouillage des commandes rotatives, commandes motorisées ou mécanismes débrochables
4 238 81	
4 238 82	
4 238 83	

Contact disjoncteur inséré réf. 4 210 48
p. 398

Jeu de connecteurs 6 contacts réf. 0 098 19 et bloc de 4 contacts auxiliaires réf. 4 222 30
p. 385

Logiciels **XLPro³ Tableaux 6300**, **XLPro³ Calcul** et Plug-in **XLPro³ BIM** disponibles sur **legrand.fr**