

## Gaine Technique Logement (GTL)

### DRIVIA 13 - système encastré



4 014 43 + 4 014 53

4 014 53

4 014 61

Pour installation encastrée des coffrets DRIVIA, des panneaux de contrôle Enedis et platines

## Gaine Technique Logement

### bacs 1 travée isolants



0 051 05 pour coffret DRIVIA  
3 rangées et platine équipée. Portes réf. 0 051 25

Bacs d'encastrement pour coffrets 13 modules  
Pour cloisons sèches et maçonnerie

#### Réf. Bacs + cadres métal 1 travée 13 modules

##### Bacs

Peuvent recevoir un panneau de contrôle Enedis + un coffret de répartition + un coffret de communication  
Tous les coffrets de communication sont compatibles  
La hauteur du bac doit être adaptée à la composition  
Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions utiles (p. 478)

Réf.	Pour coffret 13 modules	Panneau de contrôle	Coffret de communication basique
4 014 41	1 x 2 rangées	1	1
4 014 42	1 x 3 rangées	1	1
4 014 43	1 x 4 rangées	1	1

##### Portes

Réversibles

4 014 51	Pour bac 1 travée 13 modules réf. 4 014 41
4 014 52	Pour bac 1 travée 13 modules réf. 4 014 42
4 014 53	Pour bac 1 travée 13 modules réf. 4 014 43

#### Réf. Bacs + cadres métal 2 travées 13 modules

##### Bacs

Peuvent recevoir un panneau de contrôle Enedis + un coffret de répartition + un coffret de communication  
Tous les coffrets de communication sont compatibles  
La hauteur du bac doit être adaptée à la composition  
Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions utiles (p. 478)

Réf.	Pour coffret(s) 13 modules	Panneau de contrôle	Coffret de communication basique
4 014 47	1 x 2 rangées	1	1
4 014 48	1 x 3 rangées	1	1
4 014 49	2 x 3 rangées	1	1

##### Portes

Réversibles

4 014 57	Pour bac 2 travées 13 modules réf. 4 014 47
4 014 58	Pour bac 2 travées 13 modules réf. 4 014 48
4 014 59	Pour bac 2 travées 13 modules réf. 4 014 49

#### Réf. Complément d'installation

##### Trappes d'accès

Permettent d'accéder aux gaines électriques du volume de l'ETEL (Espace Technique Électrique du Logement)

4 014 61	Pour bacs métal 1 travée 13 modules
4 014 63	Pour bacs métal 2 travées 13 modules

#### Réf. Bacs 1 travée isolants faible profondeur

##### Pour coffret

0 051 03	1 rangée + platine, ép. 45 mm
0 051 04	2 rangées + platine, ép. 45 mm
0 051 05	3 rangées + platine, ép. 45 mm
0 051 01	Pour coffrets multimédia réf. 4 132 17/18/19/25, ou coffret DRIVIA 13 modules réf. 4 012 11

##### Kit de fixation cloisons sèches

0 051 90 Permet la fixation des bacs isolants  
- 1 kit pour bacs réf. 0 051 01/03/04  
- 2 kits pour bacs réf. 0 051 05

##### Portes blanches isolantes

0 051 23	Classe II - IP 40 - IK 07
0 051 24	Reçoivent une serrure n° 405 réf. 0 055 99
0 051 25	Pour bac réf. 0 051 03
0 051 21	Pour bac réf. 0 051 04
0 051 21	Pour bac réf. 0 051 05
0 051 21	Pour bac réf. 0 051 01

##### Serrure

0 055 99 N° 405 pour porte blanche isolante

