

Canalisations électriques préfabriquées MR


canalisations de moyenne puissance 160 à 1000 A (suite)



ZU50401121



ZU50401111



ZU50632001



ZU50403711

Caractéristiques techniques [catalogue en ligne](#)

Conformes aux normes EN/IEC 61439-6
Degré de protection IP 55

Réf.	Boîtiers d'alimentation mâles	Réf.	Coffrets d'alimentation centrale
ZU50401101 ZU50401102	Se montent en bout de canalisation Boîtiers PBT IP 55 (en matériau isolant) Raccordement 3 x 120 mm ² + 1 x 70 mm ² et 3 x 150 mm ² Pour canalisation 160 A Pour canalisation 250 A Boîtiers métal Livrés avec tête d'épanouissement à monter Raccordement sur plages Pour canalisation 160 A Pour canalisation 250 A Pour canalisation 315 A Pour canalisation 400 A Pour canalisation 500 A Pour canalisation 630 A Pour canalisation 800 A Pour canalisation 1000 A	ZU50401201 ZU50401202 ZU50401203 ZU50411204 ZU50411208 ZU50411205 ZU50411206 ZU50411207	Permettent l'alimentation à partir d'une jonction entre 2 éléments Pour canalisation 160 A Pour canalisation 250 A Pour canalisation 315 A Pour canalisation 400 A Pour canalisation 500 A Pour canalisation 630 A Pour canalisation 800 A Pour canalisation 1000 A
ZU50401121 ZU50401122 ZU50401123 ZU50411124 ZU50411128 ZU50411125 ZU50411126 ZU50411127		ZU50403101 ZU50403102	Fermetures de fin de ligne IP 55 Pour canalisations 160-250-315 A Pour canalisations 400 à 1000 A
ZU50401111 ZU50401112	Boîtiers d'alimentation femelles Se montent en bout de canalisation Boîtiers PBT IP 55 (en matériau isolant) Raccordement 3 x 120 mm ² + 1 x 70 mm ² et 3 x 150 mm ² Pour canalisation 160 A Pour canalisation 250 A Boîtiers métal Livrés avec tête d'épanouissement à monter Raccordement sur plages Pour canalisation 160 A Pour canalisation 250 A Pour canalisation 315 A Pour canalisation 400 A Pour canalisation 500 A Pour canalisation 630 A Pour canalisation 800 A Pour canalisation 1000 A	ZU50632001 ZU50632003 ZU50632205 ZU50403711 ZU50403712	Accessoires de suspension Etriers de suspension Pour canalisations 160-250-315 A Pour canalisations 400 à 1000 A Support mural d'étrier Pour montage en applique Supports pour éléments verticaux Pour colonne de 4 m maxi et 300 kg maxi Avec ressorts, pour colonne de plus de 4 m, 1 support tous les 300 kg
ZU50401131 ZU50401132 ZU50401133 ZU50411134 ZU50411138 ZU50411135 ZU50411136 ZU50411137			