

DPX³ 250 et DPX³ 160

inverseurs de sources et commandes



4 210 58 (inverseur de source)



4 210 00

Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Réf.	Inverseurs de sources
	Platine pour le montage sur rail et l'interverrouillage de 2 DPX ³ Permet de réaliser un inverseur de sources avec 2 DPX ³ 160, 2 DPX ³ 250 ou 1 DPX ³ 160 et 1 DPX ³ 250
4 210 58	Pour inverseur de sources DPX ³ version fixe
4 210 59	Pour inverseur de sources DPX ³ version extractible
	Commandes rotatives fixes
	Commandes rotatives directes
4 210 00	Commande standard (noir) pour DPX ³ magnétothermiques sans différentiel
4 210 01	Commande standard (noir) pour DPX ³ différentiels et électroniques
4 210 02	Commande d'urgence (rouge et jaune) pour DPX ³ magnétothermiques sans différentiel
4 210 03	Commande d'urgence (rouge et jaune) pour DPX ³ différentiels et électroniques
	Commandes rotatives déportées
	Pour DPX ³ toutes versions Composées de la tringlerie, les supports d'axe, le gabarit de perçage autocollant, les accessoires de fixation et le dispositif de verrouillage de porte
4 210 04	Commande standard (noir)
4 210 05	Commande d'urgence (rouge et jaune)
	Accessoires de verrouillage en position "ouvert" pour commandes rotatives
4 210 06	Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour commandes directes
4 210 07	Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149 pour commandes directes
4 228 00	Barillet avec clé plate cod. EL43525 pour commandes directes
4 228 01	Barillet avec clé plate cod. EL43363 pour commandes directes
4 210 08	Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour commandes déportées
4 210 09	Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149 pour commandes déportées
4 228 02	Barillet avec clé plate cod. EL43525 pour commandes déportées
4 228 03	Barillet avec clé plate cod. EL43363 pour commandes déportées
	Commandes rotatives débrayables
	Commandes rotatives directes
4 201 60	Commande standard (noir)
4 201 73	Commande d'urgence (rouge et jaune)
	Commandes rotatives déportées
	Composées de la tringlerie, le support d'axe, le gabarit de perçage autocollant, les accessoires de fixation et le dispositif de verrouillage de porte
4 201 61	Commande standard (noir)
4 201 74	Commande d'urgence (rouge et jaune)
	Accessoires de verrouillage en position "ouvert" pour commandes rotatives
4 201 64	Barillet avec clé plate sans code pour commandes directes
4 201 65	Barillet avec clé plate cod. EL43525 pour commandes directes
4 201 66	Barillet avec clé plate cod. EL43363 pour commandes directes
4 201 67	Barillet avec clé plate sans code pour commandes déportées
4 201 68	Barillet avec clé plate cod. EL43525 pour commandes déportées
4 201 69	Barillet avec clé plate cod. EL43363 pour commandes déportées

Réf.	Commandes motorisées
	Moteur 24 à 230 V[~] et =
4 210 60	Commande latérale
4 210 61	Commande frontale
	Accessoires de verrouillage en position "ouvert" pour commandes motorisées
4 210 62	Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour commandes frontales
4 210 63	Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149 pour commandes frontales
4 210 64	Cadenassage pour commandes frontales
4 210 65	Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour commandes latérales
4 210 66	Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149 pour commandes latérales
4 210 67	Cadenassage pour commandes latérales
	Accessoires de verrouillage
4 210 49	Cadenassage pour verrouillage en position "ouvert"
4 210 45	Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour bases version extractible
4 210 46	Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149 pour bases version extractible
4 210 47	Cadenassage pour bases version extractible