

CX³ contacteurs domestiques

avec commande manuelle



4 125 00

4 125 01

4 125 02

Conformes à la norme NF EN 61095
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A
Reçoivent les auxiliaires (p. 564)

Réf. Contacteurs domestiques silencieux pour tarif heures creuses


Bobine 230 V \sim
Contacteurs à marche forcée avec retour automatique

Bipolaires 250 V \sim

Réf.	I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 00	25 A		O + F	1
4 125 01	25 A		2 F	1
4 125 02	25 A		3 F	2

CX³ contacteurs de puissance

avec commande manuelle



4 125 63

4 125 44

Passage du peigne d'alimentation

Conformes à la norme NF EN 61095
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A
Contacteurs à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
Reçoivent les auxiliaires (p. 564)

Réf. Contacteurs de puissance avec commande manuelle bobine 24 V \sim

Bipolaires 250 V \sim

Réf.	I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 14	25 A		2 F	1
4 125 15 ¹	40 A		2 F	2
4 125 16 ¹	63 A		2 F	2
4 125 17	25 A		4 F	2
4 125 18 ²	40 A		4 F	3
4 125 19 ²	63 A		4 F	3

Tétrapolaires 400 V \sim

Contacteurs de puissance silencieux bobine 230 V \sim

Bipolaires 250 V \sim

Réf.	I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 58	25 A		2 F	1
4 125 59	40 A		2 F	2
4 125 60	63 A		2 F	2
4 125 61	25 A		4 F	2
4 125 62	40 A		4 F	3
4 125 63	63 A		4 F	3

Tétrapolaires 400 V \sim

Contacteurs de puissance bobine 230 V \sim

Bipolaires 250 V \sim

Réf.	I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 44	25 A		2 F	1
4 125 45 ¹	40 A		2 F	2
4 125 47 ¹	63 A		2 F	2
4 125 48 ¹	63 A		2 O	2
4 125 49 ¹	40 A		3 F	3
4 125 50 ¹	63 A		3 F	3

Tripolaires 400 V \sim

Tétrapolaires 400 V \sim

Les réf. 4 125 53/56/57 peuvent devenir tête de groupe avec le module de raccordement pour contacteur réf. 4 063 02 (p. 564)

Réf.	I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 51	25 A		4 F	2
4 125 53 ¹	40 A		4 F	3
4 125 56 ¹	63 A		4 F	3
4 125 57	63 A		4 O	3

1 : Manette accessible après ouverture de l'obturateur
2 : Manette accessible après ouverture de l'obturateur, devient tête de groupe avec le module de raccordement réf. 4 063 02 (p. 564)