

# Système de repérage Duplix™





pour câbles



0 384 52 avec étiquette et porte-étiquette réf. 0 384 98



0 384 54 avec repères et capot de protection réf. 0 384 97



Repérage enclipsable




Système de repérage ouvert ou fermé, avec repères ou étiquettes

Réf.	7 caractères	14 caractères
0 384 50		0 384 60
0 384 52		0 384 62
0 384 54		0 384 64

## Porte-repères

Se fixent avec collier Colring 2,4 ou 3,5 mm

- Noir
- Rouge
- Jaune



## Repères

Bande de 20 repères

### Chiffres

Références tarifées au repère  
Noir ou blanc sur fond de couleur  
(code couleur international)  
Emballage de 800 : 40 x 20 repères

- 0 384 00 0 Noir
- 0 384 01 1 Brun
- 0 384 02 2 Rouge
- 0 384 03 3 Orange
- 0 384 04 4 Jaune
- 0 384 05 5 Vert
- 0 384 06 6 Bleu
- 0 384 07 7 Violet
- 0 384 08 8 Gris
- 0 384 09 9 Blanc



### Lettres

Références tarifées au repère  
Noir sur fond jaune  
Emballage de 600 : 30 x 20 repères

- 0 384 10 A
- 0 384 11 B
- 0 384 12 C
- 0 384 13 D
- 0 384 14 E
- 0 384 15 F
- 0 384 16 G
- 0 384 17 H
- 0 384 18 I
- 0 384 19 J
- 0 384 20 K
- 0 384 21 L
- 0 384 22 M
- 0 384 23 N
- 0 384 24 O
- 0 384 25 P
- 0 384 26 Q
- 0 384 27 R
- 0 384 28 S
- 0 384 29 T
- 0 384 30 U
- 0 384 31 V
- 0 384 32 W
- 0 384 33 X
- 0 384 34 Y
- 0 384 35 Z



## Repères (suite)

### Signes conventionnels

Références tarifées au repère  
Noir sur fond jaune  
Emballage de 600 : 30 x 20 repères

- 0 384 40 /
- 0 384 41 •
- 0 384 42 +
- 0 384 43 -
- 0 384 44 ~
- 0 384 45 =
- 0 384 46 ±
- 0 384 99 Vierge



### Accessoires

- 0 384 98 Porte-étiquette pour étiquette longueur 36 mm et largeur 9,5 mm maxi  
Se clipse sur les porte-repères Duplix ou sur la butée de blocage réf. 0 375 13 (p. 438)  
Assure la protection des étiquettes
- 0 384 97 Capot de protection des repères  
Permet de réaliser un repérage fermé  
Protection contre agents extérieurs et U.V.  
Se clipse sur les porte-repères 7 caractères



Mallette d'intervention sur site  
**p. 448**



Colliers Colring **p. 456**

