



0 648 91



0 777 01L



0 698 75L



BTK4411CM2 + enjoliveur +  
plaque Acier Space BTKA4802NG



6 001 90A + plaque Effet Aluminium  
6 008 51



Home + Control



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 574

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 576, 577)  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Interrupteur filaire connecté sans Neutre (avec option variation)
0 677 21 0 677 71 0 648 91	<p>Permet de contrôler les éclairages en local, à distance ou par la voix via un assistant vocal Mode variation et LED de repérage activables depuis l'App. Home + Control. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils. Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Fixation à vis. Livré avec protection de chantier (sauf Plexo with Netatmo) et compensateur actif Installation en multiposte possible</p> <p><b>Version Céliane with Netatmo</b> 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation) Compatibles toutes charges (LEDs dimmables préconisées) Livré complet avec enjoliveur, support et plaque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Titane</li> <li>● Graphite</li> </ul>
6 000 81 6 001 81	<p><b>Version dooxie with Netatmo</b> 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation) Compatibles toutes charges (LEDs dimmables préconisées) Livré complet avec plaque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Effet aluminium</li> </ul>
0 777 01L	<p><b>Version Mosaic with Netatmo</b> 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation) Compatibles toutes charges (LEDs dimmables préconisées) Livré complet avec plaque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> </ul>
JUILLET 2022 0 698 75L 0 698 95L	<p><b>Version Plexo with Netatmo</b> 5-125 W LED sans Neutre 230 V~ (avec option variation) Compatibles toutes charges (LEDs dimmables obligatoires en cas d'activation du mode variateur) Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s) standard(s) Compatible Zigbee 3.0 IP 55 A équiper d'un support plaque ou d'un boîtier saillie (p. 744)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gris</li> <li>● Anthracite</li> </ul>
BTK4411CM2	<p><b>Version Living Now with Netatmo</b> 5-125 W LED sans Neutre 230 V~ (avec option variation) Compatibles toutes charges (LEDs dimmables obligatoires en cas d'activation du mode variateur) Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s) standard(s) Compatible Zigbee 3.0 2 modules A équiper d'un enjoliveur (p. 596), d'un support et d'une plaque (p. 707)</p>

Réf.	Interrupteur filaire connecté avec Neutre (avec option variation)
0 677 97A 0 677 98A 0 677 99A	<p>Permet de contrôler les éclairages en local et à distance 150 W LED avec Neutre 230 V~ Compatible Zigbee 3.0 Compatible toutes charges (LEDs dimmables obligatoires en cas d'activation du mode variateur) Mode variation et LED de repérage activable depuis l'App. Home + Control Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s) standard(s) Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Fixation à vis Livré avec protection de chantier (sauf Plexo with Netatmo) Installation en multiposte possible</p> <p><b>Version Céliane with Netatmo</b> Livré avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Titane</li> <li>● Graphite</li> </ul>
6 000 90A 6 001 90A	<p><b>Version dooxie with Netatmo</b> Livré avec support, à équiper d'une plaque (p. 693)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Effet aluminium</li> </ul>
0 777 08LA	<p><b>Version Mosaic with Netatmo</b> Livré avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> </ul>
MAI 2022 0 698 76L 0 698 96L	<p><b>Version Plexo with Netatmo</b> IP 55 A équiper d'un support plaque ou d'un boîtier saillie (p. 744)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gris</li> <li>● Anthracite</li> </ul>
BTK4411C	<p><b>Version Living Now with Netatmo</b> 1 module A équiper d'un enjoliveur (p. 596), d'un support et d'une plaque (p. 707) A associer à un obturateur ou un autre mécanisme 1 module</p>



Réalisez efficacement vos commandes d'appareillages avec le nouveau Configurateur Legrand  
En résidentiel et en petit tertiaire, testez dès maintenant [configpro.legrand.fr](https://configpro.legrand.fr)

