

Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 18

système saillie complet ou à composer



0 300 68



0 300 68 - 2 pieds sur ressorts livrés avec cache de finition



0 301 11



Couvercle à LED réf. 0 300 05 installé sur GTL




0 300 71



0 300 70

Caractéristiques techniques p. 476-477

Réf.	Goulottes GTL complètes DRIVIA 18 - PREMIUM
0 300 67	Goulottes GTL avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m Emballage réduit pour transport aisé grâce aux demi-longueurs Permettent la fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets DRIVIA 18 modules avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip. Conformité EN 50085-2-1 Ensemble composé d'éléments en demi-longueurs avec : - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 cloison de fractionnement - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien des câbles
0 300 68	Ensemble avec 2 couvercles composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 355 mm - 1 couvercle largeur 220 mm - 1 couvercle largeur 85 mm
0 300 68	Ensemble avec 3 couvercles composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 355 mm - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 85 mm - 1 cloison pour séparation des courants



Réf.	Goulotte GTL complète DRIVIA 18 mi-longueur
0 301 11	Ensemble avec 2 couvercles composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 355 mm en 1,66 m de longueur - 1 couvercle largeur 220 mm en 1,66 m de longueur - 1 cloison de fractionnement en 1,66 m de longueur - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien des câbles - 1 embout 18 modules

Réf.	Goulottes GTL à composer DRIVIA 18 ACCESS
	Permettent la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets DRIVIA 18 modules 1 à 4 rangées
0 301 05	Corps de goulotte Corps de goulotte 65 x 355 mm, Longueur 2,60 m
0 301 06	Couvercles + cloisons Pour goulotte réf. 0 301 05 Ensemble de 2 couvercles + 1 cloison longueur 2,60 m - 1 couvercle largeur 220 mm - 1 couvercle largeur 85 mm - 1 cloison
0 301 07	Ensemble de 3 couvercles + 2 cloisons longueur 2,60 m - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 couvercle largeur 85 mm - 2 cloisons
0 300 05	Couvercles à LED pour GTL DRIVIA 18 et 13 Assurent un éclairage diffus en cas de coupure de courant Couvercle pour GTL réf. 0 300 31/39/68 et 0 301 07 Equipé d'une alimentation et d'une batterie Dimensions : larg. 40 mm, long. 500 mm Pour installation supérieure à 500 mm, ajouter l'extension réf. 0 300 06 (à commander séparément)
0 300 06	Extension à associer au couvercle réf. 0 300 05, pour installation supérieure à 500 mm Equipé d'une liaison de raccordement Dimensions : larg. 40 mm, long. 500 mm
0 300 71	Accessoires pour goulottes GTL DRIVIA 18 Cornet d'épanouissement Jonction goulotte / plafond / sol Facilite et dissimule la distribution des câbles dans la goulotte, blanc
0 300 70	Embout Embout d'extrémité Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur
0 300 75	Agrafes Agrafes réglables pour le maintien des câbles
0 300 82	Supports universels Lots de 2 supports universels
4 013 94	Finition jonction coffret/goulotte GTL DRIVIA 18 et 13 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte