

Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 18 - système encastré



4 014 46 + 4 014 56

4 014 56

Pour installation encastrée des coffrets DRIVIA, des panneaux de contrôle Enedis et platines

Réf. Bacs + cadres métal 1 travée 18 modules

Bacs

Peuvent recevoir un panneau de contrôle Enedis + un coffret de répartition + un coffret de communication
Tous les coffrets de communication sont compatibles
La hauteur du bac doit être adaptée à la composition
Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions utiles (ci-contre)

Réf.	Pour coffret 18 modules	Panneau de contrôle	Coffret de communication basique
4 014 44	1 x 2 rangées	1	1
4 014 45	1 x 3 rangées	1	1
4 014 46	1 x 4 rangées	1	1

Portes

Réversibles

4 014 54	Pour bac 1 travée 18 modules réf. 4 014 44
4 014 55	Pour bac 1 travée 18 modules réf. 4 014 45
4 014 56	Pour bac 1 travée 18 modules réf. 4 014 46

Complément d'installation


Trappe d'accès

Permet d'accéder aux gaines électriques du volume de l'ETEL (Espace Technique Electrique du Logement)

4 014 62	Pour bacs métal 1 travée 18 modules
----------	-------------------------------------

Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 18 - système encastré

Bacs + cadres métal 1 travée DRIVIA 18




Dimensions des bacs (en mm)

Réf.	A	B	C	Hauteur utile
4 014 44	376	857	166	850
4 014 45	376	982	166	975
4 014 46	376	1107	166	1100

Dimensions de la découpe du mur (en mm)

Réf.	Larg.	Haut.
4 014 44	385	980
4 014 45	385	1105
4 014 46	385	1230


Portes pour bacs métal DRIVIA 18



Dimensions des portes (en mm)

Réf.	A	B	C
4 014 54	475	1026	20
4 014 55	475	1151	20
4 014 56	475	1276	20

Trappe d'accès pour bacs métal DRIVIA 18



Dimensions de la trappe (en mm)

Réf.	A	B	C
4 014 62	475	400	20

Dimensions de la découpe du mur (en mm)

Réf.	Larg.	Haut.
4 014 62	385	355

Déterminer la taille de votre bac d'encastrement 18 modules

Composant	Désignation	Réf.	Hauteur utile (mm)
Panneau de contrôle	Monophasé	4 011 81/82/91	225
	Triphasé	4 011 84	550
Coffret modulaire	1 rangée	4 012 21	250
	2 rangées	4 012 22	375
	3 rangées	4 012 23	500
	4 rangées	4 012 24	625
Coffret multimédia	Basique	4 182 47/48/50	250
	Double Play	4 182 61	375
	Triple Play	4 182 62	375
	Optimum manuel	4 182 63	375
	Optimum auto	4 182 64	375
	Support box	4 132 49	375

Pour choisir votre bac, calculez la hauteur utile totale de votre composition et sélectionnez votre bac selon :

Hauteur utile totale	Réf. du bac
Jusqu'à 850 mm	4 014 44
Entre 851 et 975 mm	4 014 45
Entre 976 et 1100 mm	4 014 46