



# Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 13

systeme saillie complet ou à composer



Caractéristiques techniques p. 476-477

Réf.	Goulottes GTL complètes DRIVIA 13 PREMIUM
0 300 37	Goulottes GTL avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m Emballage réduit pour transport aisé grâce aux demi-longueurs Permettent la fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets DRIVIA 13 modules, avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip. Conformité EN 50085-2-1 Ensemble composé d'éléments en demi-longueurs avec : - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 cloison de fractionnement - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien de câble Ensemble avec 1 couvercle : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm - 1 couvercle largeur 220 mm
0 300 39	Ensemble avec 2 couvercles : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 cloison pour séparation des courants



Réf.	Goulottes GTL complètes DRIVIA 13 mi-longueur
0 301 08	Éléments livrés en longueur de 1,66 m avec : - 1 cloison de fractionnement - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien des câbles - 1 embout 13 modules Ensemble avec 1 couvercle composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm - 1 couvercle largeur 220 mm
0 301 09	Ensemble avec 2 couvercles composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 cloison pour séparation

Réf.	Goulottes GTL à composer DRIVIA 13 ACCESS
0 300 32	Permettent la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets DRIVIA 13 modules 1 à 4 rangées <b>Corps de goulotte</b> Corps de goulotte 65 x 250 mm, Longueur 2,60 m <b>Couvercles</b> Pour goulotte réf. 0 300 32 0 300 34 Couvercle largeur 220 mm, longueur 2,60 m 0 300 31 Ensemble de 2 couvercles + 1 cloison longueur 2,60 m - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 cloison
0 300 05	<b>Couvercles à LED pour GTL DRIVIA 18 et 13</b> Assurent un éclairage diffus en cas de coupure de courant Couvercle pour GTL réf. 0 300 31/39/68 et 0 301 07 Équipé d'une alimentation et d'une batterie Dimensions : larg. 40 mm, long. 500 mm Pour installation supérieure à 500 mm, ajouter l'extension réf. 0 300 06 (à commander séparément)
0 300 06	Extension à associer au couvercle réf. 0 300 05, pour installation supérieure à 500 mm Équipé d'une liaison de raccordement Dimensions : larg. 40 mm, long. 500 mm
0 300 09	<b>Accessoires pour goulottes GTL complètes ou à composer</b> <b>Joint de corps</b> Permet de masquer la découpe de deux profilés <b>Cornet d'épanouissement</b> 0 300 95 Jonction goulotte / plafond / sol Facilite et dissimule la distribution des câbles dans la goulotte, blanc 0 201 60 Assure la finition de la jonction entre la goulotte et les coffrets ou armoires XL <sup>3</sup> Gris RAL 7035 <b>Agrafes</b> 0 300 75 Agrafes réglables pour le maintien des câbles <b>Embout</b> 0 300 87 Embout d'extrémité Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur <b>Cornet de finition</b> 0 300 94 Permet la jonction entre les coffrets DRIVIA 13 et la goulotte <b>Séparation des courants</b> 0 105 82 Cloison de séparation long. 2 m <b>Finition jonction coffret/goulotte GTL DRIVIA 18 et 13</b> 4 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte