

Réseaux multimédia DRIVIA 18

Prêt-à-Poser (suite)



4 182 62



4 182 61

Tableau de choix p. 484, 485

Permet de répondre aux exigences des normes NF C 15-100 et XP C 90-483 qui prennent en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication

Réf. **Prêt-à-Poser Triple Play^{Gigabit} - TV sur RJ Ready**

Permet d'accéder à tous les services très haut débit (internet, télévision et téléphone ADSL) de la Box opérateur sur toutes les prises RJ 45 du logement
 Pour applications de Grade 2 TV
 Solution ADSL/Fibre ou très haut débit complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45
 Espace libre pour réception du DTI optique (FttH)
 Composition :

- 1 coffret DRIVIA 2 rangées livré avec porte blanche
- 1 DTI RJ 45 modulaire
- 1 centrale automatique Triple Play^{Gigabit} 8 sorties
- 1 alimentation pour centrale Triple Play^{Gigabit}
- 8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6 STP
- 8 cordons de brassage plats F/UTP
- 1 bornier de terre
- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T et 4 cordons de liaison box/coffret

4 182 62 Prêt-à-Poser DRIVIA multimédia Triple Play^{Gigabit} 18 modules par rangée

Réf. **Prêt-à-Poser Double Play^{Gigabit} - TV sur RJ Ready**

Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite sur prises coaxiales, les services internet et TV ADSL ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prise RJ 45
 Pour applications de Grade 2 TV
 Solution complète précâblée pour 8 prises RJ 45
 Espace libre de 100 mm pour réception du DTI optique (FttH)
 Composition :

- 1 coffret DRIVIA 2 rangées livré avec porte blanche
- 1 DTI RJ 45 modulaire
- 1 centrale Double Play^{Gigabit} 4 sorties
- 1 alimentation pour centrale Double Play^{Gigabit}
- 8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6 STP
- 4 cordons de brassage plats F/UTP
- 1 cordon de brassage quadruple téléphone
- 1 bornier de terre
- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T et 4 cordons de liaison box/coffret

4 182 61 Prêt-à-Poser Double Play^{Gigabit} 18 modules par rangée

Composez votre coffret multimédia p. 624



Coffrets multimédia Basiques DRIVIA 18



4 182 50



4 182 48

Tableau de choix p. 484, 485

Permet de répondre aux exigences des normes NF C 15-100 et XP C 90-483 qui prennent en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication

Réf. **Coffrets Basiques avec brassage Grade 2 TV - TV sur RJ Ready**

Pour applications de Grade 2 TV
 Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)
 Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 012 31) ou transparente (réf. 4 012 41)

Basique Double Play^{Gigabit}

Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite, les services internet et TV ADSL ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prises RJ 45

Composition :

- 1 coffret DRIVIA 250 x 355 mm
- 1 DTI RJ 45 modulaire
- 1 centrale Double Play^{Gigabit} et son alimentation
- 1 répartiteur TV coaxial
- 1 bornier de terre
- 1 support de connecteurs RJ 45
- 4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP
- 4 cordons de brassage plats F/UTP

Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 012 31) ou transparente (réf. 4 012 41)

4 182 50

Coffret Basique Double Play^{Gigabit} 4 prises RJ 45 STP + répartiteur TV 2 sorties

Basique Grade 2 TV

Composition :

- 1 coffret DRIVIA 250 x 355 mm
- 1 DTI RJ 45 modulaire
- 1 répartiteur TV (réf. 4 182 48)
- 1 support de connecteurs RJ 45
- 4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP
- 1 cordon quadruple RJ 45 téléphone
- 1 bornier de terre

Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 012 31) ou transparente (réf. 4 012 41)

4 182 48

Coffret Basique 4 prises RJ 45 STP + répartiteur TV 2 sorties coaxial

4 182 47

Coffret Basique 4 prises RJ 45 STP - TV en option (p. 631)

Prêt-à-Poser multimédia DRIVIA 13 p. 488-489

Retrouvez toutes les solutions multimédia : coffrets basiques sans brassage, composants... p. 628-629