

# Maison connectée

## commandes de scénarios connectées (suite)



0 648 86A + plaque  
Tungstène 0 689 71



BTK4574CW + enjoliveur +  
plaque Blanc BTKA4802KW



6 000 84L + plaque Blanc  
6 008 01



0 770 57L + plaque Blanc  
0 788 02L



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 574

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 576, 577)  
Compatible Zigbee 3.0  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Commande sans fils Lever/Coucher
0 648 84A 0 648 85A 0 648 86A	<p>Permet l'ajout de 2 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée Scènes de vie Lever/Coucher prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports (sauf réf BTK4570CWI, à encastrer) Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation Commande extra-plate (sauf réf BTK4570CWI, à encastrer) Installation en multiposte possible</p> <p><b>Version Céliane with Netatmo</b> Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> <li><input type="radio"/> Titane</li> <li><input checked="" type="radio"/> Graphite</li> </ul>
6 000 84A 6 001 84A	<p><b>Version dooxie with Netatmo</b> Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> <li><input type="radio"/> Effet aluminum</li> </ul>
0 777 18LA	<p><b>Version Mosaic with Netatmo</b> Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> </ul>
BTK4574CWI	<p><b>Version Living Now with Netatmo</b> 1 module A équiper d'un enjoliveur (p. 597), d'un support et d'une plaque (p. 707) A associer à un obturateur ou un autre mécanisme 1 module S'installe dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Possibilité de changer la batterie sans enlever la commande du support</p>
BTK4574CW	<p>2 modules A équiper d'un enjoliveur (p. 597) et d'une plaque (p. 707)</p>

Réf.	Commande sans fils, sans pile, Self-e Lever/Coucher
0 648 84L 0 648 85L 0 677 86L	<p>Permet l'ajout de 2 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée Scènes de vie Lever/Coucher prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports Installation en multiposte possible Commande autonome et extra-plate</p> <p><b>Version Céliane with Netatmo</b> Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> <li><input type="radio"/> Titane</li> <li><input checked="" type="radio"/> Graphite</li> </ul>
6 000 84L	<p><b>Version dooxie with Netatmo</b> Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> </ul>
0 770 57L	<p><b>Version Mosaic with Netatmo</b> Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> </ul>