

Maison connectée

pack de démarrage version portier



BT344845



Home + Control



Home + Security



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 574

Permet de contrôler votre maison à distance par smartphone via les App. Home + Control ou Home + Security et/ou par la voix via un assistant vocal intégré au produit
Commander impérativement un pack de démarrage par installation connectée
Peut être complété par les packs Extension connectés ou produits connectés (p.578 à 603) ou produits MyHOME (p. 609 à 613)
Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz
Compatible Zigbee 3.0
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. **Version poste intérieur audio-vidéo**

BT344845

Version Classe 300EOS with Netatmo

○ Blanc
Poste intérieur audio-vidéo connecté mains-libres Wi-Fi pour installation BUS 2 fils avec assistant vocal Amazon Alexa intégré
Passerelle intégrée pour piloter une installation connectée "with Netatmo" et/ou une installation MyHOME
Contrôlable :
- en local
- à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone. Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée)
- par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré
Caractéristiques produits :
- écran tactile LCD 5" vertical
- fonction répondeur vidéo (mémoire d'image)
- équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- touches d'ouverture de gâche
- touches capacitives pour principales fonctions : décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris
- témoins LED de notifications
- assistant vocal Alexa intégré permettant d'activer par la voix les fonctions du portier vidéo, les fonctions maison connectée et toutes les fonctions Alexa
Fonctions disponibles sur l'App. Home + Security :
- transfert des appels sur smartphone
- permet de commander les principales fonctions du portier vidéo (réception d'appel, ouverture de la gâche, affichage de l'historique des événements et activation des caméras)
- permet de piloter les solutions de sécurité Netatmo (p. 598 à 601)
Fonctions disponibles sur l'App. Home + Control : permet de commander les fonctions "with Netatmo" et MyHOME
Installation murale en saillie avec support de fixation fourni
Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet avec le cordon RJ 45 réf. BT344844 (p. 608)

Maison connectée

pack Extension connecté



0 676 31
Livré en pack



0 676 31



Home + Control



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 574

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée
Peut être complété par les produits connectés (p. 578 à 603)
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. **Pack Extension connecté**

Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fils et de commander à distance vos appareils électriques
Composition :

- 1 prise de courant connectée 16 A 3680 W maxi (protégée contre les surcharges)
- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager

Permet :

- de mesurer la puissance instantanée des produits branchés
- de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle
- d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable

Connexion par bornes automatiques

Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm

Livrée avec protection de chantier et griffes

Fixation à vis ou à griffes

Fonction témoin à LED activable depuis l'App.

Home + Control

- 1 commande sans fils. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports

- 1 interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation). Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées)

Mode variation et LED de repérage activables depuis l'App. Home + Control

Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils

Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm

Fixation à vis

Livré avec compensateur actif et protection de chantier

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support et plaque

○ Blanc

● Titane

● Graphite

Version dooxie with Netatmo

Livré complet avec plaque

○ Blanc

● Effet aluminium

0 676 30

0 676 31¹

0 676 25

6 006 90

6 007 90

1 : Puits Graphite et bague Titane pour la prise



Kit audio-vidéo Classe 300EOS with Netatmo
p. 603