

Maison connectée


commandes pour volet roulant connectées (suite)



0 676 47L + plaque Titane
0 689 01



0 698 83L



BU050610



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 574

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 576, 577)
Compatible Zigbee 3.0
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Commande sans fils, sans pile Self-e pour volet roulant
0 676 46L 0 676 47L 0 677 64L	<p>Permet la centralisation des volets roulants Permet de commander jusqu'à 20 interrupteurs de volets roulants filaires Associer en tapotant les interrupteurs pour volets roulants choisis ou en l'associant dans l'App. Home + Control Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports et installation en multiposte possible (sauf Plexo with Netatmo) Commande autonome et extra-plate</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653)</p> <p> ○ Blanc ○ Titane ● Graphite</p>
6 000 87L	<p>Version dooxie with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693)</p> <p> ○ Blanc</p>
0 770 55L	<p>Version Mosaic with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925)</p> <p> ○ Blanc</p>
MAI 2022 0 698 73L 0 698 83L	<p>Version Plexo with Netatmo IP 55 Livrée complète avec platine saillie Peut être utilisée comme télécommande étanche</p> <p> ○ Gris ● Anthracite</p>

Réf.	Micromodule connecté pour volet roulant et store
0 676 97	<p> Permet de commander les moteurs (4 fils) de volets électriques 230 V pour la descente/montée/arrêt du volet par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control Egalement compatible avec stores bannes et brises soleil</p> <p>A associer avec une ou plusieurs commandes sans fils en tapotant la commande sans fils sur le micromodule ou en les associant dans l'App. Home + Control Permet la centralisation de volets roulants S'installe dans les combles ou dans le caisson du volet dans le cadre d'une modernisation d'un volet existant sans dégât sur les murs IP 44 Charge maxi supportée en 230 V~ : 1 x 500 VA</p>
BU050610	<p>Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo</p> <p> Permet de piloter les volets roulants radio Bubendorff (fabriqués après 2011) par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control Permet l'association avec les commandes de scénarios Départ/Arrivée, Lever/Coucher et 4 scénarios Produit à enficher sur 1 prise de courant existante</p>

App. Home + Control disponible sur **Google Play et App Store**

