

Maison connectée

kits portiers connectés prêts-à-poser



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 575

Conformes à la loi handicap.
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Kits audio-vidéo avec transfert d'appel sur smartphone
BT363916 BT363928	<p>Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone avec l'App. Home + Security Permet de piloter les caméras Netatmo (p. 600 à 601) via l'App. Home + Security</p> <p>Kit Classe 300EOS with Netatmo Kit avec répondeur vidéo, assistant vocal Amazon Alexa intégré et mémoire d'image Permet également de piloter les fonctions MyHOME via l'App. Home + Control</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 platine de rue Linea 3000 avec façade en zamak finition noire réf. BT343093 (p. 833*) - Installation murale en saillie ou en encastré avec la boîte d'encastrement réf. 350020 (p. 833*) et l'accessoire de montage réf. BT343063 (p. 833*). Peut être équipée d'une visière anti-pluie finition noire réf. BT343053 (p. 833*) - 1 poste intérieur connecté avec écran tactile LCD 5" vertical, équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T - 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès (dont un badge maître pour programmation) - 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 (p. 833*) pour contact sec NO/NF (2 A maxi) - 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050 (p. 859*), 6 modules DIN ○ Avec poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo blanc ● Avec poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo noir
BT364614	<p>Kit Classe 100X connecté</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 platine de rue Linea 3000 avec façade en zamak finition grise réf. BT343091 (p. 833*) - Installation murale en saillie ou en encastré avec la boîte d'encastrement réf. 350020 (p. 833*) et l'accessoire de montage réf. BT343061 (p. 833*). Peut être équipée d'une visière anti-pluie finition grise réf. BT343051 (p. 833*) - 1 poste intérieur avec écran 5" Classe 100X réf. BT344682, équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T - 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès (dont un badge maître pour programmation) - 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi) - 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050 (p. 859*), 6 modules DIN

* : voir catalogue général édition 2022

Maison connectée

postes intérieurs connectés



Conformes à la loi handicap.
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Postes intérieurs audio-vidéo connectés
BT344845 BT344885	<p>Fonctions disponibles sur l'App. Home + Security :</p> <ul style="list-style-type: none"> - transfert des appels sur smartphone - permet de commander les principales fonctions du portier vidéo (réception d'appel, ouverture de la gâche, affichage de l'historique des événements et activation des caméras) - permet de piloter les solutions de sécurité Netatmo (p. 600 à 603) <p>Poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrôlable : <ul style="list-style-type: none"> - par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré permettant d'activer les fonctions du portier vidéo et toutes les fonctions Alexa - à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée) - en local • Permet également de piloter les fonctions MyHOME via l'App. Home + Control • Caractéristiques produit : <ul style="list-style-type: none"> - écran tactile LCD 5" vertical - système de recentrage de l'image pour une meilleure visualisation du visiteur - fonction répondeur vidéo (mémoire d'image) - équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T - touches d'ouverture de gâche - touches capacitives pour principales fonctions : décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris - témoins LED de notifications <p>Installation murale en saillie avec support de fixation fourni Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet avec le cordon RJ 45 réf. BT344844 (p. 608)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Noir
BT344682	<p>Poste intérieur audio-vidéo Classe 100X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caractéristiques produit : <ul style="list-style-type: none"> - écran couleur 5" - 2 touches pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel - boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue - 4 touches supplémentaires personnalisables (exemple : activation d'une gâche supplémentaire...) - LED de signalisation pour désactivation de l'appel - Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute) <p>Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V= Installation possible sur table avec 2 supports réf. BT344692 (p. 852*) Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc

App. Home + Security et Home + Control disponibles sur **Google Play et App Store**

