

Maison connectée

commandes pour ouvrants connectés



0 677 76A
+ plaque Titane 0 698 01



BTK4027CM2 + enjoliveur
+ plaque Or BTKA4802ZW



0 648 97A
+ plaque Tungstène 0 689 71



0 777 46LA
+ plaque Blanc 0 788 02L



0 676 96



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 575

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 577)
Compatible Zigbee 3.0
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Interrupteur connecté pour volet roulant et store
0 677 26A 0 677 76A 0 648 96A	<p>Permet par la voix, via un assistant vocal, ou à distance, via l'App. Home + Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique - de gérer un brise soleil orientable, un store banne - de gérer les niveaux d'ouvertures <p>Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volets roulants sans fils Alimentation Phase + Neutre 230 V~ Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volets roulants existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Non compatible avec les installations de volets roulants radio Livré avec coque de protection de chantier Installation en multiposte possible</p> <p>Versión Céliane with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653*)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Titane ● Graphite
6 000 86A 6 001 86A	<p>Versión dooxie with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693*)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Effet aluminium
0 777 06LA	<p>Versión Mosaic with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925*)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc
BTK4027C	<p>Versión Living Now with Netatmo A équiper d'un enjoliveur (p. 598), d'un support et d'une plaque (p. 707*)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 module A associer à un obturateur ou un autre mécanisme 1 module
BTK4027CM2	<ul style="list-style-type: none"> 2 modules

Réf.	Module connecté pour porte de garage et portail
0 676 96	<p>Permet de piloter l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail en local, à distance ou par la voix (via Google Home) Visualisation de l'état (ouvert/fermé) dans l'App. Home + Control Peut être piloté par une commande sans fils pour ouvrants, commande sans fils de scénarios (p. 594 à 596) ou télécommande réf. 0 676 95 (p. 597) Livré avec 2 capteurs de position filaires et accessoires de montage Installation possible dans boîte Plexo IP 55 de dimensions 80 x 80 mm ou supérieure Équipé de 2 points de fixation sécables</p>

Réf.	Commande sans fils pour ouvrants
0 676 46A 0 676 47A 0 648 97A	<p>Permet la centralisation des volets roulants ou la commande à distance du module connecté pour porte de garage et portail réf. 0 676 96 Permet de commander jusqu'à 20 interrupteurs pour volets roulants filaires connectés Associer en tapotant le ou les interrupteurs pour volets roulants choisis ou en l'associant dans l'App. Home + Control Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation Commande extra-plate (sauf réf. BTK4027CWI à encastrer) Installation en multiposte possible</p> <p>Versión Céliane with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653*)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Titane ● Graphite
6 000 87A 6 001 87A	<p>Versión dooxie with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693*)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Effet aluminium
0 777 46LA	<p>Versión Mosaic with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925*)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc
BTK4027CWI	<p>Versión Living Now with Netatmo 1 module A associer à un obturateur ou un autre mécanisme 1 module A équiper d'un enjoliveur (p. 598), d'un support et d'une plaque (p. 707*) S'installe dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Possibilité de changer la batterie sans enlever la commande du support</p>
BTK4027CW	<p>2 modules Livrée avec support, à équiper d'un enjoliveur (p. 598) et d'une plaque (p. 707*)</p>

* : voir catalogue général édition 2022

