



BT3488W



Door Entry for HOMETOUCH

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	HOMETOUCH 7"
BT3488W BT3488	<p>Permet la fonction portier connecté ainsi que le contrôle des différentes fonctions de l'installation MyHOME directement sur l'écran tactile</p> <p>Ecran tactile 7" couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet de contrôler : <ul style="list-style-type: none"> - en local - à distance, en associant le produit avec la passerelle modulaire MyHOME réf. BTMYHOMESERVER1 (ci-contre), via l'App. Home + Control (iOS dernière version pour iPhone, iPad. Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée) ou par la voix (via un assistant vocal) • Fonctions : <ul style="list-style-type: none"> - portier, via l'App. Door Entry for HOMETOUCH : permet de répondre à un appel, ouvrir des portails, activer des caméras, communiquer avec les autres écrans, transférer un appel sur smartphone - commande de scénarios - gestion des lumières - gestion des volets - contrôle des caméras Netatmo (p. 600 à 601) - gestion de la température <p>Nécessite l'alimentation réf. 346020 (p. 619) Avec LED de signalisation et détecteur de présence Connexion RJ 45 ou Wi-Fi Fixation en saillie ou en encastré avec boîte d'encastrement réf. BT3487</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Alu
BT3487	<p>Boîte d'encastrement pour maçonnerie Pour HOMETOUCH 7"</p>



BT344845



Home + Control



Home + Security



BTMYHOMESERVER1



Home + Control

Tableau de choix MyHOME p. 576

Produits permettant de rendre compatible les produits BUS MyHOME avec l'App. Home + Control

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Passerelle poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo
BT344845 BT344885	<p>Poste intérieur audio-vidéo connecté</p> <p>Avec assistant vocal Amazon Alexa intégré</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet de commander les fonctions MyHOME via l'App. Home + Control • Fonctions disponibles sur l'App. Home + Security : <ul style="list-style-type: none"> - transfert des appels sur smartphone - permet de commander les principales fonctions du portier vidéo (réception d'appel, ouverture de la gâche, affichage de l'historique des événements et activation des caméras Netatmo) - permet de piloter les solutions de sécurité Netatmo (p. 600 à 603) • Contrôlable : <ul style="list-style-type: none"> - par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré permettant d'activer les fonctions du portier vidéo et toutes les fonctions Alexa - à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone. Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée) - en local • Caractéristiques produit : <ul style="list-style-type: none"> - écran tactile LCD 5" vertical - système de recentrage de l'image pour une meilleure visualisation du visiteur - fonction répondeur vidéo (mémoire d'image) - équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T - touches d'ouverture de gâche - touches capacitives pour principales fonctions : décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris - témoins LED de notifications <p>Installation murale en saillie avec support de fixation fourni Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet avec le cordon RJ 45 réf. BT344844</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Noir
BT344844	<p>Cordon de raccordement avec connecteur RJ 45</p> <p>Cordon Ethernet RJ 45 Longueur 10 cm Permet de connecter un poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo au réseau Internet local</p>
BTMYHOMESERVER1	<p>Passerelle modulaire pour MyHOME</p> <p>Permet de rendre compatible une installation BUS MyHOME avec l'App. Home + Control sur smartphone ou tablette Permet une installation et une programmation simplifiée des produits du système via l'App. Home + Project Permet le pilotage à distance via l'App. de l'ensemble des fonctions MyHOME 6 modules DIN</p>

