

Maison connectée


commandes pour ouvrants connectées (suite)



0 676 47L + plaque Titane
0 689 01



0 698 83L



BU050610



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 575

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 577)
Compatible Zigbee 3.0
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Commande sans fils, sans pile Self-e pour ouvrants
0 676 46L 0 676 47L 0 677 64L	<p>Permet la centralisation des volets roulants ou la commande à distance du module connecté pour porte de garage et portail réf. 0 676 96 (p. 586) Permet de commander jusqu'à 20 interrupteurs de volets roulants filaires connectés Associer en tapotant les interrupteurs pour volets roulants choisis ou en l'associant dans l'App. Home + Control Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Commande autonome et extra-plaque (sauf Plexo with Netatmo) Installation en multiposte possible (sauf Plexo with Netatmo)</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Titane <input checked="" type="radio"/> Graphite
6 000 87L	<p>Version dooxie with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc
0 770 55L	<p>Version Mosaic with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc
0 698 73L 0 698 83L	<p>Version Plexo with Netatmo IP 55. Livrée complète avec platine saillie Peut être utilisée comme télécommande étanche</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Gris <input checked="" type="radio"/> Anthracite

Réf.	Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils : centraliser un volet roulant
0 676 36 0 676 37 0 676 26	<p>Permet de commander un volet roulant électrique depuis un point de commande sans tirer de fils Produits livrés complets avec plaques. Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires et de centraliser leur commande Avec un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 interrupteur pour volet roulant 230 V~ (fonctions montée/descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non compatible avec les volets roulants à commande radio) Livré avec coque de protection de chantier - 1 commande sans fils pour ouvrants <p>Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour fixation sur tous supports Fonction LED pour indication de batterie faible</p> <p>Version Céliane with Netatmo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Titane <input checked="" type="radio"/> Graphite (avec plaque Métal Tungstène)
6 006 96	<p>Version dooxie with Netatmo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc
0 777 36L	<p>Version Mosaic with Netatmo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc

Réf.	Micromodule connecté pour volets roulants et stores
0 676 97	<p>Permet de commander les moteurs (4 fils) de volets électriques 230 V pour la descente/montée/arrêt du volet par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control Egalement compatible avec stores bannes et brises soleil A associer avec une ou plusieurs commandes sans fils en tapotant la commande sans fils sur le micromodule ou en les associant dans l'App. Home + Control Permet la centralisation de volets roulants S'installe dans les combles ou dans le caisson du volet dans le cadre d'une modernisation d'un volet existant sans dégât sur les murs IP 44 Charge maxi supportée en 230 V~ : 1 x 500 VA</p>
BU050610	<p>Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo</p> <p>Permet de piloter les volets roulants radio Bubendorff (fabriqués après 2011) par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control Permet l'association avec les commandes de scénarios Départ/Arrivée, Lever/Coucher et 4 scénarios Produit à enficher sur 1 prise de courant existante</p>

* : voir catalogue général édition 2022

App. Home + Control disponible sur Google Play et App Store

