

Maison connectée

chauffage connecté (suite)



OTH-PRO



Home + Control



NVP-PRO



Netatmo Energy



Home + Control



NAV-PRO



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 575

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Thermostat Modulant Intelligent
OTH-PRO	<p>Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo est compatible avec la plupart des chaudières OpenTherm, à accumulation et modulantes, quelle que soit l'énergie employée (gaz, fioul, bois)</p> <p>Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo associé à l'App. Home + Control permet de combiner confort et économies d'énergie au quotidien</p> <p>Nécessite un routeur Wi-Fi et un accès Internet</p> <p>Contrôlable :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en local - à distance via l'App. Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad. Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée) - par la voix via l'écosystème Apple Home <p>Lisibilité optimale grâce à l'écran E-paper</p> <p>Fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue - Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé - Auto-Care : permet d'identifier précisément une anomalie au niveau de la chaudière et de la notifier sur smartphone <p>Possibilité d'associer des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO pour un contrôle individuel de chaque pièce et jusqu'à 20 radiateurs</p> <p>Portée jusqu'à 100 m (868 MHz)</p> <p>Température de mesure : de 0 °C à 50 °C, précision +/- 0,1 °C</p> <p>Température de consigne : de 5 °C à 30 °C avec réglage +/- 0,5 °C</p> <p>Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)</p> <p>Sécurité supportée : WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES)</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Thermostat Modulant Intelligent (dimensions : 83 x 83 x 22 mm ou profondeur 46 mm avec le support mobile) - 1 relais - 1 support mobile (dimensions : 83 x 83 x 22 mm) - 1 plaque murale - 1 adaptateur chaudière - 4 adhésifs de couleur - 3 piles AAA - 4 vis et 4 chevilles

Réf.	Têtes Thermostatiques Intelligentes
NVP-PRO	<p>Peuvent remplacer les vannes thermostatiques ou manuelles existantes</p> <p>Compatibles avec 90% des radiateurs à eau du marché⁽¹⁾</p> <p>Installation des têtes à l'horizontale ou à la verticale</p> <p>Mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés</p> <p>Permet le contrôle du débit d'eau chaude et un réglage précis de la température</p> <p>Fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"> - planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire. - modes Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre ouverte : permettent de faire des économies d'énergie - Contrôle à distance depuis un smartphone des Têtes Thermostatiques Intelligentes. En cas de besoin, possibilité d'utiliser la commande manuelle classique <p>Température de mesure : de 0 °C à 50 °C / +/- 0,5 °C</p> <p>Température de consigne : de 5 °C à 30 °C avec réglage +/- 0,5 °C</p> <p>Conforme à la certification Eu.BAC</p> <p>Dimensions vanne : Ø58mm, profondeur 80 mm (avec bague de fixation)</p> <p>Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes</p> <p>Pour logement collectif et appartement avec chaudière collective ou de ville</p> <p>Dimensions relais : 83 x 83 x 24 mm</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes - 1 relais - 20 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc - 2 x 4 adhésifs de couleur (jaune, bleu, orange, vert) - 2 x 2 piles AA <p>Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle</p> <p>Fonctionne avec le Thermostat Intelligent réf. NTH-PRO (p. 588), le thermostat connecté Smarther with Netatmo réf. 0 490 38/39/40 (p. 588), le Thermostat Modulant Intelligent réf. OTH-PRO et le Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes réf. NVP-PRO</p> <p>Permet de choisir la température de chaque pièce à tout moment</p> <p>La liaison entre la box Wi-Fi de l'habitation et les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles est assurée par le thermostat Smarther with Netatmo ou par le relais du Thermostat Modulant Intelligent ou du Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes</p> <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Tête Thermostatique Intelligente - 10 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc - 4 films adhésifs de couleur (jaune, bleu, orange, vert) - 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente
NAV-PRO	<p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Tête Thermostatique Intelligente - 10 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc - 4 films adhésifs de couleur (jaune, bleu, orange, vert) - 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente

¹ : Taux de compatibilité estimé pour les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles Netatmo avec les radiateurs en Europe grâce aux 10 adaptateurs fournis.



Vérifier la compatibilité sur <https://check.netatmo.com>



App. Home + Control disponible sur **Google Play et App Store**



App. Netatmo Energy disponible sur **Google Play et App Store**

