

Maison connectée

sortie de câble



0 648 79



0 648 83



Home + Control



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 575

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 577)
Compatible Zigbee 3.0

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. **Sortie de câble connectée**

Permet de contrôler des appareils électriques 3000 W maxi. (protégés contre les surcharges) par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control
Peut être commandée en ON/OFF par une commande sans fils
Compatible fil pilote 4/6 ordres (dans ce cas, la commande sans fils n'est pas compatible)
Compatible avec le délesteur connecté, réf. 4 121 72 (p. 592)
Fonction ON/OFF

Permet :

- de mesurer la puissance instantanée des produits branchés
- de suivre l'historique de la consommation totale journalière/ hebdomadaire/mensuelle/annuelle
- d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable

Livrée avec coque de protection de chantier

Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque intégrée

Pas d'installation en multiposte

0 648 79
0 648 82
0 648 83
0 648 98



- Blanc
- Titane
- Graphite
- Effet aluminium

Maison connectée

commandes VMC connectées



0 677 66



0 677 62A
+ plaque Bleu vert 0 667 71



BTK3583CW + enjoliveur
+ plaque Acier BTKA4802ZG



Home + Control



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 575

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 577)
Compatible Zigbee 3.0

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. **Micromodule pour VMC connectée**

0 677 66

Permet de rendre une VMC 2 vitesses connectée
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils pour VMC, par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control
Compatible avec tous types de moteurs de VMC simple flux 2 vitesses jusqu'à 250 W
S'installe au plus proche de la VMC
Livré avec enjoliveur blanc

Commande sans fils pour VMC

Permet de commander le micromodule câblé sur le moteur de la VMC

Associer en tapotant le micromodule pour VMC ou en l'associant dans l'App. Home + Control

Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports

Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation

Commande extra-plate

Installation en multiposte possible

Version Céliane with Netatmo

Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653*)

0 677 61A
0 677 62A
0 677 63A



- Blanc
- Titane
- Graphite

Version dooxie with Netatmo

Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693*)

6 000 20A
6 001 03A



- Blanc
- Effet aluminium

Version Mosaic with Netatmo

Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925*)


0 777 07LA



- Blanc

Version Living Now with Netatmo

BTK3583CW



2 modules

Livrée avec support, à équiper d'un enjoliveur (p. 599) et d'une plaque (p. 707*)

Prêt-à-Poser connectable : ajouter une commande de VMC

Permet de commander une VMC 2 vitesses depuis un point de commande sans tirer de fils

Possibilité de rajouter des commandes sans fils pour VMC

Avec un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control

Composition :

- 1 micromodule VMC
- 2 commandes sans fils VMC. Livrées complètes avec plaques et adhésifs repositionnables pour fixation sur tous supports

Version Céliane with Netatmo

0 677 64

Blanc

* : voir catalogue général édition 2022



App. Home + Control disponible sur
Google Play et App Store

