

# Maison connectée

## commandes de scénarios connectées



0 648 73A + plaque  
Titane 0 689 01



0 777 15LA + plaque  
Blanc 0 788 02L



BTK4570CW + enjoliveur +  
plaque Chêne BTKA4802LM



6 000 85L + plaque Blanc  
6 008 01



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 574

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 576, 577)  
Compatible Zigbee 3.0  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

| Réf.                                | Commande générale sans fils Départ/Arrivée  | Réf.  | Commande générale sans fils, sans pile, Self-e Départ/Arrivée |
|-------------------------------------|---|---|---|
| 0 648 72A<br>0 648 73A<br>0 648 74A | <p>Fonctionne à l'identique de la commande générale Départ/Arrivée incluse dans le pack de démarrage version appareillage</p> <p>Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables dans l'App. Home + Control</p> <p>Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports (sauf réf BTK4570CWI, à encastrer)</p> <p>Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation</p> <p>Commande extra-plate (sauf réf BTK4570CWI, à encastrer)</p> <p>Installation en multiposte possible</p> <p><b>Version Céliane with Netatmo</b></p> <p>Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653)</p> <p> ○ Blanc<br/> ● Titane<br/> ● Graphite</p> | <p>Fonctionne à l'identique de la commande générale Départ/Arrivée incluse dans le pack de démarrage version appareillage</p> <p>Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables dans l'App. Home + Control</p> <p>Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports</p> <p>Commande autonome et extra-plate</p> <p>Installation en multiposte possible</p> <p><b>Version Céliane with Netatmo</b></p> <p>Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653)</p> <p> ○ Blanc<br/> ● Titane<br/> ● Graphite</p> |   |
| 6 000 85A<br>6 001 85A              | <p><b>Version dooxie with Netatmo</b></p> <p>Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693)</p> <p> ○ Blanc<br/> ● Effet aluminum</p>   | <p><b>Version dooxie with Netatmo</b></p> <p>Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693)</p> <p> ○ Blanc</p>   |   |
| 0 777 15LA                          | <p><b>Version Mosaic with Netatmo</b></p> <p>Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925)</p> <p> ○ Blanc</p>  | <p><b>Version Mosaic with Netatmo</b></p> <p>Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925)</p> <p> ○ Blanc</p>  |   |
| BTK4570CWI                          | <p><b>Version Living Now with Netatmo</b></p> <p>1 module</p> <p>A équiper d'un enjoliveur (p. 597), d'un support et d'une plaque (p. 707)</p> <p>A associer à un obturateur ou un autre mécanisme 1 module</p> <p>S'installe dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm</p> <p>Possibilité de changer la batterie sans enlever la commande du support</p>  |   |   |
| BTK4570CW                           | <p>2 modules</p> <p>A équiper d'un enjoliveur (p. 597) et d'une plaque (p. 707)</p> <p></p>   |   |   |

