

Céliane™

boîtes d'encastrement Batibox

Bouchons d'étanchéité RE (p. 822)

| PLAQUES CÉLIANE (P. 652 À 655) | 1 MODULE | 1 POSTE | 2 POSTES horizontal/vertical | 3 POSTES horizontal/vertical | 4 POSTES horizontal/vertical | 2 x 2 POSTES | 2 x 3 POSTES | POUR PRISES RASOIR ET MANIPULATION FACILE | POUR FIXATION SUR CHAMBRANLE |
|---|--------------------------|---|---|---|---|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| SUPPORTS UNIVERSELS (P. 652 À 655) | 0 802 50 | 0 802 51 0 802 61 à griffes 0 802 69 à griffes longues | 0 802 52 | 0 802 53 | 0 802 54 | 0 802 64 | 0 802 66 | 0 802 52 (sans entretoise) | |
| BOITE ECOBATIBOX (P. 718) | | 0 800 21 prof. 40 mm 0 800 31 prof. 50 mm + bouchons (p. 822) | 0 800 22 prof. 40 mm 0 800 32 prof. 50 mm + bouchons (p. 822) | 0 800 23 prof. 40 mm 0 800 33 prof. 50 mm + bouchons (p. 822) | 0 800 24 prof. 40 mm 0 800 34 prof. 50 mm + bouchons (p. 822) | | | 0 800 32 prof. 50 mm + bouchons (p. 822) (sans entretoise) | |
| CLOISONS SÈCHES (P. 719) | 0 800 40 prof. 40 mm | 0 800 41 prof. 40 mm 0 800 51 prof. 50 mm 0 800 61 prof. 60 mm | 0 800 42 prof. 40 mm 0 800 52 prof. 50 mm | 0 800 43 prof. 40 mm 0 800 53 prof. 50 mm | 0 800 44 prof. 40 mm 0 800 54 prof. 50 mm | | | 0 800 52 prof. 50 mm (sans entretoise) | |
| MULTIMATÉRIAUX (P. 722) | | 0 801 01 prof. 40 mm 0 801 21 prof. 50 mm | 0 801 02 prof. 40 mm 0 801 22 prof. 50 mm | 0 801 03 prof. 40 mm 0 801 23 prof. 50 mm | | 0 801 24 prof. 50 mm 2 x 2 postes ou 2 x 4/5 modules | 0 801 26 prof. 50 mm 2 x 3 postes ou 2 x 6/8 modules | 0 801 22 prof. 50 mm (sans entretoise) | |
| MAÇONNERIE (P. 724) | 0 801 40 prof. 40 mm | Carrées : 0 801 31 prof. 30 mm 0 801 41 prof. 40 mm 0 801 51 prof. 50 mm 0 801 61 prof. 60 mm Rondes Prof. 40 mm : 0 801 08 avec vis | 2 x 0 801 31 prof. 30 mm 0 801 42 prof. 40 mm ou 2 x 0 801 41 prof. 40 mm 2 x 0 801 51 prof. 50 mm 2 x 0 801 61 prof. 60 mm | 3 x 0 801 31 prof. 30 mm 0 801 43 prof. 40 mm ou 3 x 0 801 41 prof. 40 mm 3 x 0 801 51 prof. 50 mm 3 x 0 801 61 prof. 60 mm | 4 x 0 801 31 prof. 30 mm 0 801 44 prof. 40 mm ou 4 x 0 801 41 prof. 40 mm 4 x 0 801 51 prof. 50 mm 4 x 0 801 61 prof. 60 mm | | | 0 801 55 prof. 50 mm | 0 801 70 prof. 40 mm |
| BÉTON (P. 726) | | 0 819 41 prof. 58 mm 0 819 40 prof. 58 mm | 0 819 42 prof. 58 mm ou 2 x 0 819 41 prof. 58 mm | 3 x 0 819 41 prof. 58 mm ⁽¹⁾ | 4 x 0 819 41 prof. 58 mm ⁽¹⁾ | | | | |

1: Utilisation de supports 1 poste associés