



Tableau de choix MyHOME p. 576

Réf.	Interfaces de contacts
3477	Permettent de rendre compatible des appareillages standard avec un système BUS : 2 commandes de lumière ou 1 commande de moteur Autorisent en entrée 2 interrupteurs ou poussoirs traditionnels avec contact NO et NF ou bien 1 inverseur traditionnel Interfaces de commande à 2 contacts indépendants Distance entre dispositif traditionnel et interface : 50 m maxi
	Module Basic
F428	2 modules
F429	Interface pour système DALI Actionneur variateur DALI 8 sorties indépendantes 16 ballast 230 V maximum Jusqu'à 32 mA maximum par sortie Avec poussoir de commande directe de la charge 6 modules



Tableau de choix MyHOME p. 576

Commandes BUS compatibles avec l'App. Home + Control, nécessite l'installation préalable d'une passerelle (p. 608)
Paramétrage simplifié par l'App. Home + Project

Réf.	Thermostat Living Now
BTKW4691 BTKG4691 BTKM4691	Thermostat avec afficheur pour contrôle de la température sur 1 zone Avec 1 entrée pour le raccordement d'un contact (exemple contact fenêtre) Peut piloter différents systèmes de chauffage et être utilisés dans une installation avec ventiloconvecteurs et piloter différentes vitesses de ventilation 2 modules A équiper d'un support et d'une plaque Living Now (p. 707*) <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Noir mat <input type="radio"/> Sable
F430/2	Actionneurs modulaires Actionneur à 2 relais indépendants Pour charges simples et doubles : 6 A résistifs, 2 A vannes motorisées et pompes Interblocage logique des relais par configuration 2 modules
F430/4	Actionneur à 4 relais indépendants Pour charges simples, doubles ou mixtes : 4 A résistifs, 1 A vannes motorisées, pompes et ventilo-convecteur Interblocage logique des relais par configuration 2 modules
F430R8	Actionneur à 8 relais indépendants pour le contrôle d'électrovannes ON/OFF, d'électrovannes motorisées (ouverture/fermeture), de pompe et ventilo-convecteurs 2 et 4 tubes 4 A résistif, 1 A électrovannes motorisées, pompe et ventilo-convecteurs Raccordement BUS/SCS 4 modules
F430R3V10	Actionneur à 3 relais indépendants et 2 sortie 0-10 V pour le contrôle de ventilo-convecteurs 2 et 4 tubes, avec électrovanne proportionnelle 0-10 V 4 A résistif, 1 A ventilo-convecteurs Raccordement BUS/SCS 4 modules
BT3454	Sondes Sonde encastrée A associer au capteur filaire externe réf. 3457
3457	Capteur filaire externe A associer à la sonde encastrée réf. BT3454

* : voir catalogue général édition 2022

App. Home + Project disponible sur **Google Play et App Store**

