

# Art d'Arnould | COLLECTION

univers Mémoire Acier brossé/Or brossé



67101

67207

67131

67132

67222

67238

Tableau de choix boîtes et vis p. 701

Mémoire Acier brossé :

- Commandes chromées avec collerette

- Prises 2P+T Surface gris magnésium - Connexion par bornes automatiques

Mémoire Or brossé :

- Commandes dorées avec collerette

- Prises 2P+T Surfaceivoire - Connexion par bornes automatiques

## Réf. Commandes à levier goutte d'eau

67101 **Va-et-vient 10 A**  
67201 ● Acier brossé  
● Or brossé

67107 **Va-et-vient lumineux 10 A**  
67207 Livré avec voyant 230 V  
● Acier brossé  
● Or brossé

67102 **Double va-et-vient 10 A**  
67202 ● Acier brossé  
● Or brossé

67104 **Deux va-et-vient 10 A**  
67204 ● Acier brossé  
● Or brossé

67106 **Trois va-et-vient 10 A**  
67206 ● Acier brossé  
● Or brossé

67108 **Quatre va-et-vient 10 A**  
67208 ● Acier brossé  
● Or brossé

67115 **Poussoir 6 A**  
67215 ● Acier brossé  
● Or brossé

67117 **Poussoir à levier lumineux 6 A**  
67217 Livré avec voyant 230 V  
● Acier brossé  
● Or brossé

67112 **Double poussoir 6 A**  
67212 ● Acier brossé  
● Or brossé

67120 **Commande de volets roulants à position fixe**  
67220 ● Acier brossé  
● Or brossé

67121 **Commande de volets roulants 3 positions**  
67221 ● Acier brossé  
● Or brossé

## Commandes à bouton rond

67110 **Poussoir 2 A**  
67210 ● Acier brossé  
● Or brossé

67111 **Poussoir lumineux 2 A**  
67211 Livré avec voyant 230 V  
● Acier brossé  
● Or brossé

## Réf. Prises courant fort et faible

67131 **Prise 2P+T Surface 16 A - 250 V**  
67231 ● Acier brossé  
● Or brossé

67132 **Double prise 2P+T Surface 16 A - 250 V**  
67232 ● Acier brossé  
● Or brossé

67133 **Triple prise 2P+T Surface 16 A - 250 V**  
67233 ● Acier brossé  
● Or brossé

AR67123 **Chargeur 1 USB 30 W POWER DELIVERY - Type-C + obturateur**  
AR67223 ● Acier brossé  
● Or brossé

67122 **Chargeur 2 USB 15 W - 3 A - Type-A + Type-A**  
67222 ● Acier brossé  
● Or brossé

67129 **Prise TV simple**  
67229 ● Acier brossé  
● Or brossé

67177 **Prise TV/R/SAT**  
67277 Radio Fm + DAB+  
● Acier brossé  
● Or brossé

67125 **Prise RJ 45 cat. 6 FTP**  
67225 ● Acier brossé  
● Or brossé

67139 **Prise 2P+T Surface - 16 A - 250 V + TV simple**  
67239 ● Acier brossé  
● Or brossé

67138 **Prise 2P+T Surface - 16 A - 250 V + RJ 45 cat. 6 FTP**  
67238 ● Acier brossé  
● Or brossé

67137 **Prise 2P+T Surface - 16 A - 250 V + RJ 45 cat. 6 FTP + TV simple**  
67237 ● Acier brossé  
● Or brossé

## Guichets lumineux sans collerette

67191 **Guichets lumineux "Porte"**  
67291 ● Acier brossé  
● Or brossé

67192 **Guichets lumineux "Lumière"**  
67292 ● Acier brossé  
● Or brossé

67193 **Guichets lumineux "Porte" + "Lumière"**  
67293 ● Acier brossé  
● Or brossé