

Réseau multimédia Basique

coffrets de communication pour applications de Grade 2 TV



4 132 50



4 182 48

Permet de répondre aux exigences des normes NF C 15-100 et XP C 90-483 qui prennent en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication

Pour applications de Grade 2 TV

Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)

Réf. Coffrets Basiques Double Play^{Gigabit} - TV sur RJ Ready

Permettent de distribuer la TV TNT ou câble et satellite, les services internet et TV IP ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prises RJ 45

Composition :

- 1 coffret DRIVIA
- 1 DTI RJ 45 modulaire
- 1 centrale Double Play^{Gigabit} et son alimentation
- 1 répartiteur TV coaxial
- 1 support de connecteurs RJ 45
- 4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP
- 4 cordons de brassage plats F/UTP
- 1 bornier de terre

Coffret Basique Double Play^{Gigabit} 13 modules

Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 013 31) ou transparente (réf. 4 013 41)

Dimensions : 250 x 250 mm

4 132 50 Coffret Basique Double Play^{Gigabit} 4 prises RJ 45 STP + répartiteur TV 2 sorties

Coffret Basique Double Play^{Gigabit} 18 modules

Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 012 31) ou transparente (réf. 4 012 41)

Dimensions : 250 x 355 mm

4 182 50 Coffret Basique Double Play^{Gigabit} 4 prises RJ 45 STP + répartiteur TV 2 sorties

Coffrets Basiques Grade 2 TV - TV sur RJ Ready

Composition :

- 1 coffret DRIVIA
- 1 DTI RJ 45 modulaire
- 1 répartiteur TV (réf. 4 132 48/4 182 48)
- 1 support de connecteurs RJ 45
- 4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP
- 1 cordon quadruple RJ 45 téléphone
- 1 bornier de terre

Coffrets Basiques Grade 2 TV 13 modules

Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 013 31) ou transparente (réf. 4 013 41)

Dimensions : 250 x 250 mm

4 132 48 Coffret Basique 4 prises RJ 45 STP + répartiteur TV 2 sorties coaxial

4 132 47 Coffret Basique 4 prises RJ 45 STP - TV en option (p. 631)

Coffrets Basiques Grade 2 TV 18 modules

Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 012 31) ou transparente (réf. 4 012 41)

Dimensions : 250 x 355 mm

4 182 48 Coffret Basique 4 prises RJ 45 STP + répartiteur TV 2 sorties coaxial

4 182 47 Coffret Basique 4 prises RJ 45 STP - TV en option (p. 631)



Réseau multimédia Basique

coffrets de communication avec et sans brassage



4 132 18

Réf. Coffrets Basiques

Répondent aux exigences de la NF C 15-100 mais ne répondent pas à l'Arrêté sur les réseaux de communication pour les chantiers dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 01/09/2016

Pour applications de Grade 1 ou 2

Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 013 31) ou transparente (réf. 4 013 41)

Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)

Composition :

- 1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm
- 1 DTI RJ 45 modulaire
- 1 répartiteur téléphone 3 sorties
- 1 répartiteur TV
- 1 support de connecteurs RJ 45
- connecteurs RJ 45
- 1 ou 2 cordons quadruples (suivant le nombre de départs RJ 45)
- 1 bornier de terre

4 132 19 Coffret Basique 8 prises RJ 45 + répartiteur TV 4 sorties

4 132 18 Coffret Basique 4 prises RJ 45 + répartiteur TV 2 sorties

Coffrets Basiques sans brassage

Spécial rénovation

Possibilité de rajouter une porte blanche (réf. 4 013 31) ou transparente (réf. 4 013 41)

Coffret Basique équipé sans brassage

4 132 17 1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm, 1 DTI RJ 45 modulaire, 6 départs téléphone, 1 répartiteur TV 4 sorties, 1 bornier de terre

Coffrets à équiper

Composition : 2 rails DIN permettant l'installation des équipements (DTI, platine pour réglette téléphone et répartiteurs TV ...)

4 130 25 Coffret DRIVIA 13 modules

Dimensions : 250 x 250 mm

4 180 25 Coffret DRIVIA 18 modules

Dimensions : 250 x 355 mm