

## Modul'up™ complet

produits complets et distributeurs



0 885 24



0 885 34

Permet le montage d'un DCL ou spot, d'atteindre les exigences de la norme NF DTU 45.11 et contribue aux objectifs environnementaux fixés par la RE2020

Système comprenant une boîte Modul'up (avec installation facilitée par rapport à une boîte DCL standard), recevant une prise DCL ou un spot

### Réf. DCL et spot Modul'up complet

Permet la réalisation d'un montage complet

Compatible laine soufflée et roulée

**0 885 25** Ensemble DCL Modul'up complet

Composition :

- 1 boîte Modul'up réf. 0 885 00

- 1 prise DCL réf. 0 885 20

- 1 douille avec fiche DCL réf. 0 601 35

**0 885 35** Ensemble spot Modul'up complet

Composition :

- 1 boîte Modul'up réf. 0 885 00

- 1 spot IP 44 avec son enjoliveur blanc réf. 0 885 30 livré avec un compensateur actif

### Distributeurs Modul'up

Spécialement adapté pour les chantiers

Compatible laine soufflée et roulée

#### 25 DCL complets

**0 885 24** Composition :

- 1 scie cloche Ø80 mm

- 25 ensembles : boîte Modul'up + prise DCL + douille DCL + fiche DCL

#### 10 spots complets

**0 885 34** Composition :

- 1 scie cloche Ø80 mm

- 10 ensembles : boîte Modul'up + spot blanc IP 44

Pour usage résidentiel et tertiaire

## Modul'up™

kits



0 885 62



0 885 52

Permet d'atteindre les objectifs de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment selon les exigences de la RE2020

Système comprenant une boîte Modul'up, recevant une prise DCL ou un spot

Peut être intégré facilement à une installation connectée "with Netatmo" (p. 576)

### Réf. Kits DCL et spots Modul'up connectables avec commandes sans fils

Permettent de créer un point de commande et son va-et-vient lorsqu'il n'y a aucun interrupteur existant au mur  
Compatible laine soufflée et roulée

#### Kit 1 DCL Modul'up

Permet de commander tous types de lampes max. 300 W depuis 2 points de commande sans tirer de fils

Composition :

- 1 boîte Modul'up réf. 0 885 00

- 1 prise DCL radio réf. 0 885 21

- 1 douille avec fiche DCL réf. 0 601 35

- 2 commandes d'éclairage sans fils, livrées complètes avec plaque

**0 885 61** ○ Céliane Blanc

**0 885 62** ● Céliane Titane

**0 885 65** ○ dooxie Blanc

**0 885 63** ○ Mosaic Blanc

#### Kit 3 spots Modul'up

Permet de commander 3 spots depuis 2 points de commande sans tirer de fils

Composition :

- 3 boîtes Modul'up réf. 0 885 00

- 3 spots blanc IP 44 réf. 0 885 30

- 1 récepteur micromodule réf. 0 648 88

- 2 commandes d'éclairage sans fils, livrées complètes avec plaque

**0 885 51** ○ Céliane Blanc

**0 885 52** ● Céliane Titane

**0 885 55** ○ dooxie Blanc

**0 885 53** ○ Mosaic Blanc