

# Supports universels Batibox™ et réhausses Cadres saillie Céliane™

pour Céliane, Mosaic et Soliroc



Supports pour fixation d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc dans les boîtes Batibox  
 Livrés avec protection de chantier sauf réf. 0 802 50/64/66  
 Supports bi-matière pour rigidité renforcée  
 Equipés d'entretoises amovibles pour l'installation des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées)

Réf.	Supports pour fixation à vis
0 802 50	Pour poste étroit - 1 module
0 802 51	Pour 1 poste - 2 modules Support universel pour montage sur tous type de boîte à vis. Permet la composition de configuration multipostes par association en vertical et horizontal Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation (p. 652-653)
0 802 52	Pour 2 postes - 4-5 modules Montage horizontal ou vertical
0 802 53	Pour 3 postes - 6-8 modules Montage horizontal ou vertical
0 802 54	Pour 4 postes 10 modules Montage horizontal ou vertical
0 802 64	2 x 2 postes 2 x 4/5 modules
0 802 66	2 x 3 postes 2 x 6/8 modules

Réf.	Supports pour fixation à griffes pour rénovation
0 802 61	Supports sécables pour association en entraxe 57 mm Pour adaptation sur plaques spéciales rénovation (p. 652-653) Pour 1 poste - 2 modules Longueur griffes : 27 mm
0 802 69	Longueur griffes : 37 mm



Réf.	Cadres pour installation en saillie
0 802 41 0 802 44	2 hauteurs réglables (27 ou 40 mm) Cadres non compatibles avec les plaques "Matières" (utilisation avec plaques Laqués, Memories, Poudrées, Métal, Neutres, Glacées, Givrées et Anodisées) Livrés avec vis <b>1 poste</b> Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20 x 12,5 ○ Blanc ● Titane
0 802 42 0 802 45	<b>2 postes</b> 2 postes horizontaux ou verticaux Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32 x 12,5 ○ Blanc ● Titane
0 802 43 0 802 46	<b>3 postes</b> 3 postes horizontaux ou verticaux Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32 x 12,5 ○ Blanc ● Titane

Réf.	Réhausses pour support Batibox
0 802 97	Permettent de rattraper les imperfections des murs et de renforcer la tenue des plaques en rénovation Rattrapage d'épaisseur de 1 mm Utilisation sur supports réf. 0 802 51/61/69 en monoposte ou multipostes en entraxe 71 mm
0 802 98	Se monte également sur supports 2/3 et 4 postes réf. 0 802 52/53/54 Livrées en barettes sécables 3 x 1 poste Utilisation sur supports réf. 0 802 51/61/69 exclusivement en multipostes en entraxe 57 mm Livrées en barettes sécables 4 x 1 poste