

Platines de rue antivandales Sfera Robur

composition d'une platine de rue

Finition Robur



Façade et structure ultra-robustes garantissant un haut niveau de sécurité

Exemples de composition



Platine de rue audio



Platine de rue audio-vidéo



Composition horizontale



Composition verticale

ETAPE 1 : CHOIX DU MODULE ET DE SA FAÇADE



MODULES PRINCIPAUX		FAÇADES POUR MODULES	
		● Robur	
Module audio seul sans bouton-poussoir d'appel	351100	351105	
Module audio avec 1 bouton-poussoir d'appel		351115	
Module audio avec 2 boutons-poussoirs d'appel sur 1 rangée		351125	
Module audio avec 2 boutons-poussoirs d'appel sur 2 rangées		351145	
Module audio avec 4 boutons -poussoirs d'appel sur 2 rangées		351185	
Module audio-vidéo caméra couleur grand angle	351300	351305	
Module audio-vidéo caméra couleur grand angle avec 1 bouton-poussoir d'appel		351315	
Module audio-vidéo caméra couleur grand angle avec 2 boutons-poussoirs d'appel		351325	
MODULES COMPLÉMENTAIRES		FAÇADES POUR MODULES	
Module caméra grand angle Jour et Nuit	352400	352405	
Module d'appel 3 boutons-poussoirs sur 1 rangée	352000	352035	
Module d'appel 4 boutons-poussoirs sur 1 rangée		352045	
Module d'appel 6 boutons-poussoirs sur 2 rangées	352100	352165	
Module d'appel 8 boutons-poussoirs sur 2 rangées		352185	
Module d'appel à défilement de noms	352500	352505	
Module clavier codé pour ouverture de porte	353000	353005	
Module lecteur de badge RFID	353200	353205	
Module boucle inductive et synthèse vocale (accessibilité)	352700	352705	
Module porte-étiquette	352200	352205	
Obturbateur	-	352305	
Facade pour contrôle d'accès ou canon PTT (T25)	-	353405	

ETAPE 2 : CHOIX DU MODE DE POSE

INSTALLATION EN ENCASTRÉ



	BOÎTIER À ENCASTRER ANTI-ARRACHEMENT	CHASSIS + SUPPORT	CADRE
			● Robur
1 module	350110	350315	350415
2 modules	350120	350325	350425
3 modules	350130	350335	350435
4 modules	350120 x 2	350325 x 2	350425 x 2
6 modules	350130 x 2	350335 x 2	350435 x 2
9 modules	350130 x 3	350335 x 3	350435 x 3

INSTALLATION EN SAILLIE



	BOÎTIER MURAL AVEC VISIÈRE ANTI-PLUIE			CHASSIS + SUPPORT	CADRE
	● Allmetal	○ Allwhite	● Allstreet		
					● Robur
1 module	350611	350612	350613	350315	350415
2 modules	350621	350622	350623	350325	350425
3 modules	350631	350632	350633	350335	350435
4 modules	350641	350642	350643	350325 x 2	350425 x 2
6 modules	350661	350662	350663	350335 x 2	350435 x 2
9 modules	350691	350692	350693	350335 x 3	350435 x 3