

Living Now

choix des mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE :							
		MECANISMES		+		ENJOLIVEURS	
				○ Blanc	● Noir	● Sable	
COMMANDES D'ÉCLAIRAGE POUR VOYANT A FORTE INTENSITE LUMINEUSE (P. 708)							
Inter et va-et-vient lumineux/ témoin 10 A	BTK4003M2A + BTK4743V230T	2	BTKW01M2X	BTKG01M2X	BTKM01M2X	 2 modules	
Poussoir lumineux/témoin NO 10 A	BTK4005M2A + BTK4743V230T						
Poussoir inverseur lumineux/ témoin NO/NC 10 A	BTK4034 + BTK4949 + BTK4743V230T	1	BTKW01M2X	BTKG01M2X	BTKM01M2X	 1 module ⁽¹⁾	
Inter et va-et-vient lumineux/ témoin 10 A	BTK4003A ⁽¹⁾ + BTK4743V230T						
Poussoir lumineux/témoin NO 10 A	BTK4005A ⁽¹⁾ + BTK4743V230T	1	BTKW01X	BTKG01X	BTKM01X		
Poussoir inverseur lumineux/ témoin NO/NC 10 A	BTK4034 ⁽¹⁾ + BTK4743V230T						
Permutateur lumineux/témoin 10 A	BTK4004L ⁽¹⁾						
VARIATEUR ET DÉTECTEURS (P. 708)							
Variateur 2 fils toutes charges	BTK4411	2	BTKW19	BTKG19	BTKM19	 2 modules	
Détecteur 2 fils avec dérogation	BTK4430	2	BTKW17SL	BTKG17SL	BTKM17SL	 2 modules	
Détecteur 2 fils sans dérogation	BTK4430	2	BTKW17	BTKG17	BTKM17	 2 modules	
Détecteur 3 fils sans dérogation	BTK4432						
ECLAIRAGE ET BALISAGE (P. 708)							
Liseuse à LEDs	Livrée avec enjolveur ⁽¹⁾	1	BTKW4362	BTKG4362	BTKM4362	 1 module ⁽¹⁾	
Balissage de plinthe	BTK4382	2	BTKW71	BTKG71	BTKM71	 2 modules	
COMMANDES VMC (P. 710)							
Interrupteur VMC	BTK4027 + BTK4949	1	BTKW06M2VMC	BTKG06M2VMC	BTKM06M2VMC	 2 modules	
Poussoir VMC	jusqu'à JUILLET 2022 BTK4037 + BTK4949 JUILLET 2022 BTK4037N + BTK4949		BTKW05M2VMC	BTKG05M2VMC	BTKM05M2VMC		

1 : A associer à une fonction 1 module ou un obturateur 1 module