

Boîtes de sol version standard

tableau de choix (suite)

POSITION DE MONTAGE DES PRISES	CAPACITE	KITS SUPPORTS BOÎTE DE SOL	COUVERCLES POUR REVÊTEMENT ÉPAISSEUR ≤ 8 MM			PLAQUES DE FINITION (OPTIONNELLES)		
			Couvercle plastique 0 880 02	Couvercle métal Finition inox 0 880 05		0 880 47		
Horizontale réglable Hauteur minimum : 80 mm	12 (3 x 4) modules	0 880 20	Plastique		0 880 00	Inox	0 880 15	
			Métal	Inox	0 880 03	Inox	0 880 45	
				Laiton	0 880 06	Laiton	0 880 48	
	18 (3 x 6) modules	0 880 21	Plastique		0 880 01	Inox	0 880 16	
			Métal	Inox	0 880 04	Inox	0 880 46	
				Laiton	0 880 07	Laiton	0 880 49	
	24 (3 x 8) modules	0 880 22	Plastique		0 880 02	Inox	0 880 17	
			Métal	Inox	0 880 05	Inox	0 880 47	
				Laiton	0 880 08	Laiton	0 880 50	
	Verticale Hauteur minimum : 68 mm en chape béton 83 mm en plancher technique	8 (2 x 4) modules	0 880 23	Plastique		0 880 00	Inox	0 880 15
				Métal	Inox	0 880 03	Inox	0 880 45
					Laiton	0 880 06	Laiton	0 880 48
12 (2 x 6) modules		0 880 24	Plastique		0 880 01	Inox	0 880 16	
			Métal	Inox	0 880 04	Inox	0 880 46	
				Laiton	0 880 07	Laiton	0 880 49	
16 (2 x 8) modules		0 880 25	Plastique		0 880 02	Inox	0 880 17	
			Métal	Inox	0 880 05	Inox	0 880 47	
				Laiton	0 880 08	Laiton	0 880 50	
Trappes de visite Hauteur minimum : 65 mm		Pour couvercle 8/12 modules	0 880 39	Plastique		0 880 00	Inox	0 880 15
				Métal	Inox	0 880 03	Inox	0 880 45
					Laiton	0 880 06	Laiton	0 880 48
	Pour couvercle 12/18 modules	0 880 40	Plastique		0 880 01	Inox	0 880 16	
			Métal	Inox	0 880 04	Inox	0 880 46	
				Laiton	0 880 07	Laiton	0 880 49	
	Pour couvercle 16/24 modules	0 880 41	Plastique		0 880 02	Inox	0 880 17	
			Métal	Inox	0 880 05	Inox	0 880 47	
				Laiton	0 880 08	Laiton	0 880 50	

INSTALLATION DANS CHAPE BÉTON

Boîte de sol avec prises en position horizontale = Boîte d'encastrement + Kit support + Prises Mosaic Link p. 910 + Couvercle + Plaque de finition (optionnelle)

Boîte de sol avec prises en position verticale = Boîte d'encastrement + Kit support + Prises Mosaic Link p. 910 + Couvercle + Plaque de finition (optionnelle)