



Réf.	Produit
0 622 11	Culot E27 - IP 55 Panier rotatif en acier avec revêtement de protection Livré avec lampe à LED pour une meilleure tenue aux chocs Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230 V équipées d'un culot E27 Poignée caoutchoutée Verrine en verre trempé Avec pince orientable et inter 230 V - avec fiche 2P - 10/16 A Cordon long. 10 m - classe II
0 622 10	Sans pince 230 V - avec fiche 2P - 10/16 A Cordon long. 10 m - classe II
0 622 15	24 V - avec fiche Hypra droite Cordon long. 10 m - classe III
0 622 47	Accessoire pour baladeuses 75 W Verrine de rechange en verre trempé Livrée avec joint de rechange
0 622 09	Culot E27 - 60 W maxi compacte - IP 20 IP 20 Baladeuse petit panier : faible encombrement Panier rotatif en acier avec revêtement de protection Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230 V équipées d'un culot E27 Poignée caoutchoutée 24 V - avec fiche P17 droite Cordon long. 10 m - classe III
0 622 42	Baladeuse LED Pro Embout et manche en caoutchouc Verrine antichoc LED 900 lumens - IK 05 IP 64 en configuration baladeuse pendue par son crochet Cordon long. 5 m avec fiche 2P, de couleur rouge pour plus de visibilité Résiste à des températures extrêmes : -20 °C / +40 °C



Réf.	Produit
0 622 08	Baladeuse compacte - IP 20 - culot E27 Baladeuse petit panier : faible encombrement Panier rotatif avec revêtement de protection Cordon caoutchouc type H 05 RNF (2 x 1 mm ²) Avec crochet pour suspension Poignée caoutchoutée Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230 V équipées d'un culot E27 60 W - 230 V - avec fiche 2P 10/16 A Cordon long. 5 m - classe II
0 912 70 0 912 71	Baladeuses - IP 20 - culot E27 Corps en polypropylène gris RAL 7016 Câble H 05 VVH2-F (2 x 0,75 mm ²) Long. 5 m Fiche 2P - 2,5 A IP 20 - classe II 230 V Fonctionnent également avec lampes fluocompactes et halogènes 230 V équipées d'un culot E27 Livrées dans emballage brochable avec Gencod
0 912 60 0 912 61	Panier métal Avec revêtement de protection Panier ouvert 100 W - sans pince 100 W - avec pince orientable Panier plastique Panier avec ouverture d'accès à la lampe 75 W - sans pince 75 W - avec pince orientable